

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Inlegplaat



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2279279>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Montagerailbehuizing, Inlegplaat voor ME-bovendelen ME...OTP...MSTBO..., breedte: 20 mm, hoogte: 54 mm, diepte: 4,75 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)



Uw voordelen

- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2279279
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHAAZ
Productcode	ACHAAZ
Cataloguspagina	Pagina 671 (C-1-2013)
GTIN	4046356299527
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,15 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,13 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Inlegplaat



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2279279>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekking
Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingsserie	ME
Productfamilie	ME 22,5..
uitvoering	Inlegplaat voor ME-bovendelen ME...OTP...MSTBO...
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Breedte	20 mm
Hoogte	54 mm
diepte	4,75 mm

Materiaal

Kleur (Inlegplaat)	lichtgrijs (RAL 7035)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
CTI volgens IEC 60112	600
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillingstest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie	10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Versnelling	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
testduur per as	2,5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as

Gloeidraadtest

testspecificatie	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
temperatuur	850 °C
inwerkingsduur	30 s

warmtebestendigheid/kogeldruktest

testspecificatie	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
temperatuur	125 °C
Testduur	1 h
kracht	20 N

mechanische bestendigheid/valtrommel

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Inlegplaat



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2279279>

testspecificatie	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
valhoogte	50 cm
frequentie	10

Schokken

testspecificatie	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
schokvorm	halfsinus
Versnelling	15g
schokduur	11 ms
Aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)

beschermklasse (IP-code)

testspecificatie	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------	-----------------------------------

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

Montage

montagetechniek	Inzet
-----------------	-------

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Inlegplaat

2279279

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2279279>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2279279>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Inlegplaat

2279279

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2279279>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Inlegplaat



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2279279>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl