

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Interfacemodul



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315117>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en D-SUB-miniaturstiftconnector, voor montage op montagerail NS 35, aantal polen: 9

Uw voordelen

- 9-polig ... 50-polig
- Metalen voet
- Overeenkomstig IEC 60603-13
- Schroefaansluiting
- 1:1-verbinding
- Overeenkomstig IEC 60603-13

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2315117
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK2112
Productcode	DK2112
GTIN	4046356313308
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	66,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	66 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	US

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Interfacemodul



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315117>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduul
Productfamilie	VARIOFACE Professional
aantal polen	9

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	25 V AC
	60 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	2 A
test-stootspanning	1,2 kV

aansluitgegevens

veldniveau

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M 3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

besturingsniveau

Aansluitmethode	D-SUB-stiftconnector
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	9

Signalering

statusindicatie aanwezig	nee
--------------------------	-----

Afmetingen

Artikelformaten

Breedte	34,7 mm
Hoogte	65,5 mm
diepte	45,1 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
-------	------------------

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Interfacemodul



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315117>

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
isolatiemateriaal behuizingen	onversterkt polyamide PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---



VIP-2/SC/D 9SUB/M - Interfacemodul

2315117

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315117>



Tekeningen



VIP-2/SC/D 9SUB/M - Interfacemodul



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315117>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315117>

CSA Toelatings-ID: 2122203				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

cUL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	2 A	30 - 12	-

UL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	2 A	30 - 12	-

CSAus Toelatings-ID: 2122203				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Interfacemodul



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315117>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	cea7212c-22ce-4297-8dda-22425f82c466