


FLKM-D15 SUB/B/LA - Interfacemodul



2281681

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2281681>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en D-SUB-miniaturbusconnector, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32, met lichtindicatie, aantal polen: 15

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2281681
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK2182
GTIN	4017918054939
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	146,19 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	106,688 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemodul
Productfamilie	VARIOFACE
aantal polen	15

Isolatie-eigenschappen

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	30 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	2,5 A
Nominale isolatiespanning	50 V
test-stootspanning	0,5 kV

aansluitgegevens

veldniveau

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

besturingsniveau

Aansluitmethode	D-SUB-busconnector
aantal polen	15

Signalering

statusindicatie	LED
statusindicatie aanwezig	ja

Afmetingen

Artikelformaat

Breedte	67,5 mm
Hoogte	58,5 mm
diepte	77 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
-------	------------------

FLKM-D15 SUB/B/LA - Interfacemodul



2281681

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2281681>

isolatiemateriaal behuizingen	polyamide 6 groen
-------------------------------	-------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage


montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Tekeningen

schematekening




FLKM-D15 SUB/B/LA - Interfacemodul

2281681

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2281681>



schakelschema



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---