


SFL (2,8-0,8)F48 - Female connector strip



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285315>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



19"-printconnector, kleur: groen, contactoppervlak: tin, artikelfamilie: SFL (2,8-0,8), breedte: 95 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2285315
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AAHHCA
Productcode	AAHHCA
GTIN	4017918055912
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	42,78 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	38,9 g
Douanetarifnummer	85369010
Land van herkomst	PL

SFL (2,8-0,8)F48 - Female connector strip



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285315>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	De nominale spanning geldt voor geheel geïsoleerde vlakstekers.
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	19"-printconnector
Productfamilie	SFL (2,8-0,8)
aantal polen	48
Rastermaat	0 mm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	95 mm
Hoogte	28,6 mm
lengte	14,8 mm
printgatdiameter	2,8 mm
Rastermaat	-

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
contactoppervlak	tin Sn

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
--------------------	-------------------


SFL (2,8-0,8)F48 - Female connector strip

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285315>



Tekeningen



SFL (2,8-0,8)F48 - Female connector strip



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285315>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SFL (2,8-0,8)F48 - Female connector strip

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285315>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl