

# VIP-2/SC/HD15SUB/F - Interfacemodul



2322401

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2322401>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en high-density D-SUB-miniaturbusconnector, voor montage op montagerail NS 35, aantal polen: 15, breedte: 44,9 mm

## Uw voordelen

- Schroefaansluiting
- 1:1-verbinding

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2322401       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | DK2112        |
| Productcode                             | DK2112        |
| GTIN                                    | 4046356451703 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 88,36 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 105,6 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | US            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Producttype    | Interfacemoduul        |
| Productfamilie | VARIOFACE Professional |
| aantal polen   | 15                     |

### Elektrische eigenschappen

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| nominale spanning $U_N$                 | 25 V AC |
|                                         | 60 V DC |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 1 A     |

### aansluitgegevens

#### Aansluiting 1 (besturingsniveau)

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Aansluitmethode      | High Density D-SUB-busconnector |
| schroefdraad         | UNC 4-40                        |
| Aantal Aansluitingen | 1                               |
| aantal polen         | 15                              |

#### Aansluiting 2 (veldniveau)

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN                                    |
| Aansluitmethode                 | schroefaansluiting                          |
| Striplengte                     | 8 mm                                        |
| schroefdraad                    | M3                                          |
| aantal polen                    | 16                                          |
| Aderdoorsnede massief           | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Aderdoorsnede soepel            | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aderdoorsnede AWG               | 24 ... 12                                   |
| Aanhaalmoment                   | 0,5 Nm ... 0,6 Nm                           |

### Signalering

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| statusindicatie          | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |

### Afmetingen

#### Artikelfmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 44,9 mm |
| Hoogte  | 65,5 mm |
| diepte  | 45,1 mm |

### Materiaal

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Kleur                         | grijs (RAL 7042)         |
| isolatiemateriaal behuizingen | onversterkt polyamide PA |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Normen en bepalingen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| normen / bepalingen | EN 50178 |
|---------------------|----------|

## Montage


|                 |             |
|-----------------|-------------|
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie   | willekeurig |

## Opmerking


|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tekeningen

Maatschets



schakelschema



Universeel schakelschema

# VIP-2/SC/HD15SUB/F - Interfacemodul



2322401

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2322401>

## Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2322401>

| <b>cUL Recognized</b><br>Toelatings-ID: E238705 |                         |                       |               |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                 | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                           |                         |                       |               |                         |
|                                                 | 125 V                   | 1 A                   | 30 - 12       | -                       |

| <b>UL Recognized</b><br>Toelatings-ID: E238705 |                         |                       |               |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                          |                         |                       |               |                         |
|                                                | 125 V                   | 1 A                   | 30 - 12       | -                       |

# VIP-2/SC/HD15SUB/F - Interfacemodul



2322401

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2322401>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 201529c4-e708-45a9-8912-923a0fd9545d |