

PLC-V8L/FLK14/OUT - Systeemaansluiting



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2299660>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



V8-adapters voor 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), besturing: PLC-systeembekabeling van uitgangskaarten, aansluiting 1: IDC/FLK-pin header 1x 14-polig, aansluiting 2: Connectoraansluiting (te bevestigen op 8 x PLC-INTERFACE-klemmen), aansluiting 3: schroefaansluiting 1x 2-polig, aantal kanalen: 8, aansturing: plus-schakelend

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2299660
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK21D1
Productcode	DK21D1
GTIN	4017918893163
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	124,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	122,8 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduur
Productfamilie	PLC-INTERFACE
aantal polen	14
aantal kanalen	8

Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Bedrijfsspanningsbereik	18 V DC ... 33,6 V DC
stroom (per kanaal)	≤ 1 A
stroom (Voeding)	≤ 3 A

lucht- en kruipwegen

Nominale isolatiespanning	50 V
test-stootspanning	0,5 kV (1,2 / 50 µs)

ondersteunde besturing SIEMENS S7-1500

Geschikte I/O-kaart	6ES7522-1BH00-0AB0
	6ES7522-1BH01-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0
	6ES7522-1BP00-0AA0

ondersteunde besturing SIEMENS S7-400

Geschikte I/O-kaart	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0

ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Geschikte I/O-kaart	1756-OB32
	1756-OB16E

ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY PLC 5

Geschikte I/O-kaart	1771 OBN
---------------------	----------

ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY SLC 500

Geschikte I/O-kaart	1746 OB 32
---------------------	------------

ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C200

Geschikte I/O-kaart	TC-ODD 321
---------------------	------------

ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q

PLC-V8L/FLK14/OUT - Systeemaansluiting



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2299660>

Geschikte I/O-kaart	QY81P
	QY82P

ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Geschikte I/O-kaart	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

ondersteunde besturing ABB S800 I/O

Geschikte I/O-kaart	DO810
	DO840

ondersteunde besturing EMERSON DeltaV

Geschikte I/O-kaart	VE4002S1T1B3
	VE4002S1T2B3
	VE4002S1T2B3 Series 2
	VE4002S1T2B6

ondersteunde besturing GE-FANUC RX3i

Geschikte I/O-kaart	IC694MDL754
---------------------	-------------

ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC L

Geschikte I/O-kaart	LY41PT1P
	LY42PT1P

aansluitgegevens

Aansluiting 1 (besturingsniveau)

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60603-13
Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	14
steekcycli	> 50
Rastermaat	2,54 mm

Aansluiting 2 (veldniveau)

Aansluitmethode	Connectoraansluiting
Opmerking	te bevestigen op 8 x PLC-INTERFACE-klemmen

Aansluiting 3 (voeding)

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm

PLC-V8L/FLK14/OUT - Systeemaansluiting



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2299660>

schroefdraad	M3
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	2
Aderdoorsnede massief	0,2 mm² ... 4 mm²
Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede)	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls)
	0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls)
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede)	0,2 mm² ... 1,5 mm²
	0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls)
	0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls)
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Rastermaat	5 mm

Signalering

statusindicatie aanwezig	ja
bedrijfsspanningsindicatie	led groen

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	112,3 mm
Hoogte	41 mm
diepte	56,17 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
isolatiemateriaal behuizingen	polyamide 6.6 groen

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Module)	IP20
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Toelatingen

UKCA

Certificaat	UKCA-conform
-------------	--------------

UL, VS / Canada

Codering	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
----------	---------------------------------------

PLC-V8L/FLK14/OUT - Systeemaansluiting



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2299660>

UL, Canada

Codering	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X
----------	------------------------------------

UL, VS

Codering	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
----------	--------------------------------

Scheepsbouw-toelating

Certificaat	TAE0000196
-------------	------------

Scheepsbouwgegevens

Temperature	D
Humidity	A
Trillingen	C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn
Laagspanningsrichtlijn	overeenkomstig NS-richtlijn

Normen en bepalingen

lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montage


montagetechniek	opsteekmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Tekeningen


Maatschets



PLC-V8L/FLK14/OUT - Systeemaansluiting

2299660

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2299660>



Aansluitschema PLC-V8L/FLK14/OUT

PLC-V8L/FLK14/OUT - Systeemaansluiting



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2299660>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2299660>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	24 V	1 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	24 V	1 A	-	-

 DNV GL Toelatings-ID: TAE0000196				
--	--	--	--	--

 UL Listed Toelatings-ID: FILE E 172140				
--	--	--	--	--

 cUL Listed Toelatings-ID: FILE E 172140				
---	--	--	--	--

 GL Toelatings-ID: 46016-03 HH				
---	--	--	--	--

 cUL Listed Toelatings-ID: E199827				
---	--	--	--	--

 UL Listed Toelatings-ID: E199827				
--	--	--	--	--

PLC-V8L/FLK14/OUT - Systeemaansluiting



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2299660>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nr.: Niet van toepassing)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	d7a11033-ba32-4e15-a567-c939ad713689