

PSD-S OE LED FL YE - Optisch element



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700124>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Led-flitslichtelement, 24 V DC, dubbele flits, geel



Productbeschrijving

Dit visuele signaalelement is onderdeel van een modulaire signaalzuil. U kunt een signaalzuil conform uw wensen samenstellen door maximaal vijf signaalelementen willekeurig te combineren. Gebruik maximaal vijf optische signaalelementen of maximaal vier optische en één akoestisch signaalelement. Stel een akoestisch signaalelement uitsluitend als bovenste element in. De mechanische en elektrische verbinding tussen de elementen wordt via een bajonetsluiting tot stand gebracht. Voor de elektrische aansluiting van de signaalzuil zijn aansluitelementen met veerdruk- of schroefaansluiting leverbaar. Voor de montage van de signaalzuil is verschillend toebehoren materiaal leverbaar.

Uw voordelen

- Vervangen van elementen zonder gereedschap
- Hoge licht- en kleurintensiteit
- Willekeurig te combineren
- Min. levensduur led 50.000 h
- Hoge mate van waarneming dankzij dubbele flits
- Beschermklasse IP65

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2700124
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRL112
Productcode	DRL112
GTIN	4046356491181
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	79 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	72 g
Douanetariefnummer	85318070
Land van herkomst	DE

PSD-S OE LED FL YE - Optisch element



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700124>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Signaalelement
Productfamilie	PSD-S
toepassingsbereik	Signaalzuil


Elektrische eigenschappen

Algemeen

ingangsspanning	24 V DC
inschakelstroom maximaal	max. 200 mA
stroomopname	typ. 105 mA
type lamp	LED
Inschakelduur	100 %
Levensduur elektrisch	max. 50 000 h
type optisch signaal	Dubbele flits
signaalfrequentie	ca. 1 Hz

Afmetingen

Maatschets



Hoogte	65,5 mm
diameter	70 mm

Materiaal

kapkleur	geel
materiaal	polycarbonaat PC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65 (in gemonteerde toestand of met afsluitplaat)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C

PSD-S OE LED FL YE - Optisch element



2700124


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700124>

Montage

montagetechniek	steekmontage (Afdichting voorgemonteerd op elk element)
Inbouwpositie	willekeurig

Tekeningen

Maatschets



PSD-S OE LED FL YE - Optisch element



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700124>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700124>



cULus Listed

Toelatings-ID: E123528

PSD-S OE LED FL YE - Optisch element



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700124>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
ECLASS-15.0	27371220

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	586ed2d0-0cd3-4168-ad5e-7acc9365f4fb