

PSD-S AE BM2-1 85DB - Akoestisch element



2700136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700136>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zoemerelement, continu-/pulssignaal, 24 V AC/DC, max. 85 dB(A), zwart



Productbeschrijving

Dit akoestische signaalelement is onderdeel van een modulaire signaalzuil. U kunt een signaalzuil eenvoudig conform uw wensen samenstellen door maximaal vijf signaalelementen willekeurig te combineren. U kunt maximaal vijf optische signaalelementen of maximaal vier optische en één akoestisch signaalelement toepassen. Stel een akoestisch signaalelement uitsluitend als bovenste element in. De mechanische en elektrische verbinding tussen de elementen wordt via een bajonetsluiting tot stand gebracht. Voor de elektrische aansluiting van de signaalzuil zijn aansluitelementen met veerdruk- of schroefaansluiting leverbaar. Voor de montage van de signaalzuil zijn montage-elementen voor bodem- en buismontage leverbaar. Houd er rekening mee dat PSD-S-signaalzuilen (diameter 70 mm) mechanisch niet compatibel zijn met PSD-S 50-signaalzuilen (diameter 50 mm).

Uw voordelen

- Situatie-afhankelijke signalering dankzij meertonige sirene
- Toonfunctie via DIP-switches instelbaar
- Beschermklasse: IP65, in gemonteerde toestand

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2700136
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRL113
Productcode	DRL113
GTIN	4046356491280
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	86,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	69 g
Douanetariefnummer	85318070
Land van herkomst	DE

PSD-S AE BM2-1 85DB - Akoestisch element



2700136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700136>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Signaalelement
Productfamilie	PSD-S


Elektrische eigenschappen

Algemeen

ingangsspanning	24 V AC/DC $\pm 10\%$
nominaal ingangsspanningsbereik	21,6 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC
inschakelstroom maximaal	max. 200 mA
stroomopname	typ. 40 mA
Inschakelduur	100 %
Levensduur elektrisch	min. 5000 h
type akoestisch signaal	continusignaal Pulssignaal
signaalfrequentie	1 Hz (pulssignaal)
audiofrequentie	3,5 kHz
volume	max. 85 dB

Afmetingen

Maatschets



Hoogte	72 mm
diameter	70 mm

Materiaal

Kleur	zwart
materiaal	polycarbonaat PC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

PSD-S AE BM2-1 85DB - Akoestisch element



2700136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700136>

beschermklasse	IP65, in gemonteerde toestand
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 50 °C

Montage

montagetechniek	steekmontage
Inbouwpositie	willekeurig

PSD-S AE BM2-1 85DB - Akoestisch element




2700136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700136>

Tekeningen

Maatschets



PSD-S AE BM2-1 85DB - Akoestisch element



2700136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700136>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700136>



cULus Listed

Toelatings-ID: E123528



cULus Listed

Toelatings-ID: E123528

PSD-S AE BM2-1 85DB - Akoestisch element



2700136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700136>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371237
ECLASS-15.0	27371237

ETIM

ETIM 9.0	EC001261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---