

WP 10T - Web-Panel

2700934

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700934>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Web-Panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, zonder bussysteem.

Uw voordelen

- Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
- Eenvoudige apparaatverwisseling - het visualiseringsproject is opgeslagen op de PLC (webserver)
- Microbrowser (WebVisit-client) standaard in alle apparaten geïntegreerd
- Display leverbaar met afmetingen van 8,9 cm (3,5") tot 38,1 cm (15")
- Korte inbedrijfstellingstijd
- Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2700934
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRCABD
Productcode	DRCABD
GTIN	4046356665704
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2.276 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.800 g
Douanetariefnummer	84714100
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bedieningsunit
-------------	----------------

Computergegevens

processor	Arm9™, 200 MHz
Besturingssysteem	Windows® CE 5.0
werkgeheugen	64 MB SDRAM
Datageheugen	Flash, 32 MB

Display

displaytype	26.4 cm / 10.4"-TFT
Beeldschermresolutie	800 x 600 Pixel (SVGA)
touch-technologie	analooq-resistief (polyester)
Type verlichting display	LED
helderheid	340 cd/m² typisch (regelbaar)
MTBF	50000 h
kleurenpalet	65536 kleuren

Interfaces

interfaces	2x USB Host 2.0
Netwerk	1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45
bussysteem	zonder bussysteem

Systeemeigenschappen

Toepassingssoftware	MicroBrowser
---------------------	--------------

Elektrische eigenschappen

opgenomen vermogen	typ. 14,4 W
--------------------	-------------

Voeding

voeding	24 V DC ±20 %
stroomopname typ.	0,6 A

Voeding

opgenomen vermogen	typ. 14,4 W
--------------------	-------------

Montage

montagetechniek	Frontmontage
-----------------	--------------

Materiaal

materiaal frontplaat	aluminium (blank geëloxeerd)
materiaal behuizing	verzinkt plaatstaal

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)
	NEMA 4X
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 85 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	20 % ... 85 % (geen condens)
schokken	DIN EN 60068-2-27
trillingen (bedrijf)	DIN EN 60068-2-6

Afmetingen

Breedte	295 mm
Hoogte	220 mm
diepte	60 mm

Buitenafmeting

breedte / Hoogte / Diepte	295 mm / 220 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat)
---------------------------	---

Inbouwmaat

breedte / Hoogte / inbouwdiepte	287 mm / 212 mm / 55 mm
---------------------------------	-------------------------

WP 10T - Web-Panel

2700934

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700934>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------