

NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-uitbreidingsmodule



2701040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701040>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



I/O-uitbreidingsmoduul voor gebruik in combinatie met een Nanoline-basiseenheid. Het beschikt over analoge ingangskanalen (0...10 V DC, -10...+10 V DC, 0/4...20 mA) en 2 analoge uitgangskanalen (0...10 V DC, 0/4...20 mA). Er kunnen maximaal drie I/O-uitbreidingsmodulen op de basisunit worden aangesloten.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701040
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRACAC
Productcode	DRACAC
GTIN	4046356629522
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	206,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	199 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	IN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Uitbreidingsmodule
-------------	--------------------

Elektrische eigenschappen

Voeding: moduulelektronica

voedingsspanning	24 V DC
voedingsspanningsbereik	18 V DC ... 24 V DC
voedingsstroom	100 mA

Ingangsgegevens

Analoog:

benaming ingang	analoge ingangen
beschrijving van de ingang	single ended
Aantal ingangen	2 (Spanning of stroom afzonderlijke in te stellen)
Resolutie A/D-omvormer	12 Bit
Aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
Aansluittechniek	schroefaansluiting
ingangssignaal stroom	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
ingangsweerstand stroomingang	120 Ω
ingangssignaal spanning	0 V ... 10 V -10 V ... 10 V
ingangsweerstand spanningsingang	200 k Ω
grensfrequentie (3 dB)	5 Hz

Uitgangsgegevens

Analoog:

benaming uitgang	Analoge uitgangen
Aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
Aansluittechniek	schroefaansluiting
Aantal uitgangen	2
Resolutie D/A-omvormer	12 Bit
uitgangssignaal stroom	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang	500 Ω
uitgangssignaal spanning	0 V ... 10 V
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang	1000 Ω
nauwkeurigheid	1 %

aansluitgegevens

NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-uitbreidingsmodule




2701040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701040>

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	40 mm
Hoogte	103,5 mm
diepte	43 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C
beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 85 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	0 % ... 90 % (bij 25 °C)


NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-uitbreidingsmodule

2701040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701040>



Tekeningen



NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-uitbreidingsmodule



2701040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701040>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701040>



UL Listed

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E238705

NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-uitbreidingsmodule



2701040

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701040>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	97944160-c72e-4e20-9690-e85af7d3ddb4