

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



24 V DC nanoLine-basiseenheid, uitgevoerd met 6 digitale ingangs- en 4 digitale relaisuitgangskanalen. Er kunnen I/O-kanalen worden toegevoegd en er kunnen maximaal 3 I/O-uitbreidingsmodulen worden toegepast. Optionele communicatiemodulen bieden netwerk- of seriële aansluitmogelijkheden. Optionele bedieningseenheid met gebruikersplatform. Programmering met behulp van nanoNavigator.

Uw voordelen

- Een bedieningsunit kan naar keuze in de basisunit worden geïntegreerd of decentraal op Een wand worden geïnstalleerd
- Een intuïtieve programmeertaal voor Sequential Function Charts en Ladder Diagrams
- Op de basisunit zijn digitale ingangen, relaisuitgangen alsmede analoge ingangen, incl. high-speed-counter geïntegreerd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701043
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRACAA
Productcode	DRACAA
GTIN	4046356325363
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	311,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	311,9 g
Douanetariefnummer	85371098
Land van herkomst	IN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Basiseenheid
Productfamilie	Nanoline

Systeemeigenschappen

INTERBUS-Master

Aantal ondersteunde aftakklekken met remotebusaftakking	3 (I/O-modulen)
---	-----------------

Systeemeisen

Engineering-gereedschap	nanoNavigator 1 of 2
-------------------------	----------------------

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanning	24 V DC (stroomtoevoer naar de I/O- en communicatiemodulen)
voedingsspanningsbereik	19,2 V DC ... 30 V DC
aansluiting voeding	schroefaansluiting
stroomopname maximaal	250 mA
stroomopname typ.	150 mA

Realtime klok

realtime klok	optionele moduul
---------------	------------------

Ingangsgegevens

Digitaal:

benaming ingang	Digitale ingangen
beschrijving van de ingang	EN 61131-2 type 1 NPN/PNP
Aantal ingangen	6
Aansluitmethode	schroefaansluiting
ingangsspanningsbereik "0"-signaal	0 V DC ... 5 V DC
ingangsspanningsbereik "1"-signaal	15 V DC ... 30 V DC
nominale ingangsspanning U_{IN}	24 V DC
nominale ingangsstroom bij U_{IN}	5 mA DC (aan) < 100 mA (uit)
aansprektijd typ.	60 μ s (aan) 70 μ s (UIT)

Uitgangsgegevens

Digitaal:

benaming uitgang	relaisuitgang
beschrijving van de uitgang	relaisuitgang
Aansluitmethode	schroefaansluiting

2701043

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701043>

Aantal uitgangen	4
beveiligingsschakeling	kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging
maximale uitgangsstroom per kanaal	5 A
maximale uitgangsstroom per moduul	20 A
maximale uitgangsstroom per moduul	5 A
nom. ohmse belasting	600 W (bij 24 Ohm)
maximale schakelfrequentie bij nominale ohmse belasting	0,5 Hz
signaalvertraging	10 ms (bij 20 °C (zonder bounce))

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Interfaces

bedieningsunit

Aansluitmethode	RJ45 / COMBICON
-----------------	-----------------

RS-232

Aansluitmethode	slot 1
-----------------	--------


USB

Aansluitmethode	slot 1
-----------------	--------

realtime klok

Aansluitmethode	slot 2
-----------------	--------

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	80,5 mm	
Hoogte	103,5 mm	
diepte	60 mm	

Materiaal

Kleur	wit
-------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 85 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	90 %

NLC-050-024D-06I-04QRD-05A - Basisunit



2701043

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701043>

toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)

90 %


Montage

montagetechniek


Railmontage

Tekeningen

Maatschets



aansluitschema



2701043

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701043>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701043>



UL Listed

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E238705

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	4910f358-af85-45c2-9df7-05c0165fe340