

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Gebruikersinterface voor Nanoline-besturingen. Direct op het basismodul gemonteerd. Kan met behulp van de montagekit op afstand worden gemonteerd.



Productbeschrijving

Gebruikersplatform voor Nanoline-controller. 8-regels, weergave bestaande uit 20 tekens met achtergrondverlichting en operationele informatie en informatie over de set-up voor de gebruiker. Invoer van gegevens en gegevens selecteren voor de besturing via cijfer- en pijltjestoetsen. Montagemogelijkheid direct aan de basisunit; voor de montage op afstand kan gebruik gemaakt worden van de optionele montagekit; gebruiksmogelijkheid als onderhoudstool.

Uw voordelen

- Met numerieke (0 - 9), richtings- (omhoog, omlaag, links, rechts) en invoertoetsen kan de gebruiker eigen meldingen invoeren
- Toont de gebruiker meldingen met opdracht-prompts
- Kan in de basisunit worden geïntegreerd en decentraal op een wand worden geïnstalleerd (afstand 1 m)
- Variabele tekstafmetingen voor een betere leesbaarheid van eigen meldingen (4 x 20 of 2 x 10 resp. een combinatie daarvan)
- De hot swap-functionaliteit maakt toepassing als servicetool mogelijk en biedt extra veiligheid
- Maakt het mogelijk om alle I/O-punten, registers, variabelen, tijdgevers, counters en programma- en systeemvariabelen te bekijken

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701137
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRACAF
Productcode	DRACAF
GTIN	4046356325288
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	121,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	118,3 g
Douanetariefnummer	85371098
Land van herkomst	IN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bedieningsunit
Display	
displaytype	Verlichte LCD-weergave, monochroom, 4 regels van 20 tekens of 2 regels van 10 tekens

Systeemeigenschappen

Systeemeisen	
Engineering-gereedschap	nanoNavigator

Elektrische eigenschappen

Voeding	
voedingsspanning	voeding via logicamoduul
aansluiting voeding	RJ45
stroomopname maximaal	50 mA
stroomopname typ.	32 mA

Interfaces

bedieningsunit	
Aansluitmethode	RJ45
overdrachtslengte	max. 1 m

Afmetingen

Breedte	76 mm
Hoogte	46 mm
diepte	31,5 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden


Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP67/IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	0 °C ... 60 °C

Montage


montagetechniek	in logicamodulen of met op afstand geïnstalleerde montageset
-----------------	--

Tekeningen

schematekening



schematekening



NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Bedieningsterminal



2701137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701137>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701137>



UL Listed

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E238705

NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Bedieningsterminal



2701137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701137>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---