

NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A - I/O- uitbreidingsmodule



2701671

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701671>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



I/O-uitbreidingsmoduul voor gebruik in combinatie met een Nanoline-basiseenheid. Met 2 temperatuuringangen en 4 PNP-transistoruitgangen uitgerust.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701671
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRACAC
Productcode	DRACAC
Cataloguspagina	Pagina 467 (C-8-2015)
GTIN	4046356774703
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	185,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	185,1 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	IN

NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A - I/O-uitbreidingsmodule



2701671

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701671>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Uitbreidingsmodule
inbouwpositie	aansluiting aan de rechterzijde via DB-9-connector van de basiseenheid

Elektrische eigenschappen

Voeding: moduulelektronica

voedingsspanning	24 V
------------------	------

Ingangsgegevens

Analoog

beschrijving van de ingang	Ingangen voor thermo-elementen of lineaire spanning
Aantal ingangen	2
Aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
Aansluittechniek	2- of 3-draads (afgeschermd)
toepasbare sensortypen (RTD)	Pt 100, Pt 1000
toepasbare sensortypen (TC)	B, E, J, K, N, R, S, T
beveiligingsschakeling	Thermische beveiliging

Uitgangsgegevens

digitaal:

beschrijving van de uitgang	PNP-uitgangen
Aansluitmethode	schroefaansluiting
Aantal uitgangen	4
beveiligingsschakeling	Thermische beveiliging
maximale uitgangsstroom per kanaal	0,5 A
maximale uitgangsstroom per moduul	2 A
nominale uitgangsspanning	24 V DC
nom. inductieve belasting	7,2 VA (1,2 H, 80 Ω)
nom. lampbelasting	7,2 W
nom. ohmse belasting	7,2 W (80 Ω)
maximale schakelfrequentie bij nominale ohmse belasting	100 Hz

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Aderdoorsnede massief	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
aderdoorsnede AWG	12 ... 24


Afmetingen

NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A - I/O-uitbreidingsmodule



2701671

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701671>

Maatschets	
Breedte	40 mm
Hoogte	103,5 mm
diepte	43 mm

Materiaal

Kleur	wit
-------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 60 °C
beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 85 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	0 % ... 90 % (bij 25 °C)

Montage

montagetechniek	Railmontage
inbouwpositie	aansluiting aan de rechterzijde via DB-9-connector van de basiseenheid

NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A - I/O- uitbreidingsmodule




2701671

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701671>

Tekeningen

Maatschets



NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A - I/O- uitbreidingsmodule



2701671

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701671>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701671>



UL Listed

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E238705

NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A - I/O- uitbreidingsmodule



2701671

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701671>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A - I/O-uitbreidingsmodule



2701671

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701671>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	9cefdce0-53b9-4352-9d0f-bdc1745b3feb

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl