

PSI-MOS-RS422/FO 850 T - Glasvezelconverters



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708397>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, alarmcontact, voor RS-422/RS-485 4-draads/INTERBUS tot 2 Mbit/s, T-koppeling met twee lichtgeleiderinterfaces (BFOC), 850 nm, voor PCF-/glasvezelkabels (multimode)

Uw voordelen

- Rangeren van de voedingsspanning via de montagerail-busverbinders
- Aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
- Redundant voeding mogelijk door de optionele systeemvoeding
- Hoogwaardige potentiaalscheiding tussen alle interfaces (INTERBUS // lichtgeleiderkabel-poorten // voeding // montagerail-busconnector)
- Toegelaten voor toepassing in zone 2
- Potentiaalvrij schakelcontact voor een voortijlende alarmering van kritische lichtgeleiderkabel-trajecten
- Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
- Intrinsiekveilige glasvezelinterface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in zone 1
- Automatische herkenning van alle overdrachtssnelheden tot 2 Mbit/s

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2708397
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC216
Productcode	DNC216
GTIN	4017918974091
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	275 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	209,58 g
Douanetariefnummer	85176200
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Gebruiksbeperking

CCCex - aanwijzing	Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Mediumconverter
Productfamilie	PSI-MOS
MTTF	746 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21%)
	309 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25%)
	128 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100%)
MTBF	178 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag))
	26 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag))

Elektrische eigenschappen

galvanische scheiding	VCC // RS-422
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	2,88 W
Testspanning data-interface/voeding	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min.)

Voeding

voedingsspanningsbereik	18 V DC ... 30 V DC
nominale voedingsspanning	24 V DC (volgens UL)
stroomopname typ.	120 mA (24 V DC)
stroomopname maximaal	130 mA
	≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector)

Uitgangsgegevens

schakelen

benaming uitgang	relaisuitgang
beschrijving van de uitgang	storingsmelduitgang
Aantal uitgangen	1
Schakelspanning maximaal	60 V DC
	42 V AC
Continue grensstroom	0,46 A

aansluitgegevens

Voeding

Aansluitmethode	steekbare COMBICON-schroefaansluiting
Aanhaalmoment	0,56 Nm ... 0,79 Nm

Interfaces

bitvorming, ingang	± 35 % (toelaatbaar)
Bitvorming, uitgang	< 6,25 %
signaal	INTERBUS
overdrachtskanalen	2 (1/1) RD, TD, fullduplex

Data: optische lichtgeleiderkabel

Aantal kanalen	2
min. zendvermogen	-4,6 dBm (200/230 µm) -17,6 dBm (50/125 µm) -13,6 dBm (62,5/125 µm)
overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve	2800 m (F-K 200/230 10 dB/km met snelmontagestekker) 4200 m (met F-G 50/125 2,5 dB/km) 4800 m (met F-G 62,5/125 3,0 dB/km)
overdrachtsprotocol	protocoltransparant met RS-422-interface
Aansluitmethode	B-FOC (ST®)
golflengte	850 nm
min. ontvangergevoeligheid	-33,2 dBm
overdrachtsmedium	PCF-vezel multimode glasvezel

Data: RS-422-interface, volgens ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1

seriële overdrachtssnelheid	≤ 2 Mbit/s
Aansluitmethode	steekbare schroefaansluiting
overdrachtslengte	≤ 1000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgeschermd, getwiste datakabel)
afsluitweerstand	220 Ω 100 Ω 220 Ω
Eendraads/aansluitpunt stijf	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Eendraads/aansluitpunt flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	14
min. soepele aderdoorsnede AWG	24
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max.	14
min. 1-draads/klempaats massief AWG	24
overdrachtsmedium	Koper
dataformaat/codering	UART (11 bit, NRZ)

Afmetingen

PSI-MOS-RS422/FO 850 T - Glasvezelconverters



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708397>

Breedte	35 mm
Hoogte	99 mm
diepte	103 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal (Behuizing)	PA 6.6-FR

Kabel/leiding

Lichtgeleiderkabel

vezeltypen	200/230 µm
	50/125 µm
	62,5/125 µm
	PCF-vezel
	glasvezel

Mechanische tests

Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	: 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie	≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte)
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	30 % ... 95 % (geen condens)

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform
-------------	------------

ATEX

Codering	⊕ II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
Opmerking	Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht!

ATEX, lichtgeleiderkabel-interface

Codering	⊕ II (2) G [Ex op is Gb] IIC
	⊕ II (2) D [Ex op is Db] IIIC
Certificaat	PTB 06 ATEX 2042 U
Opmerking	Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht!

UL, VS / Canada

Codering	Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5
	Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
----------	----------------------------------

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU
stoormunititeit	EN 61000-6-2:2005

Stooremisatie

normen/bepalingen	EN 55011
-------------------	----------

Ontlading statische elektriciteit

normen / bepalingen	EN 61000-4-2
---------------------	--------------

Ontlading statische elektriciteit

Contactontlading	± 6 kV
luchtontlading	± 8 kV
Opmerking	criterium B

Elektromagnetisch HF-veld

normen / bepalingen	EN 61000-4-3
---------------------	--------------

Elektromagnetisch HF-veld

veldsterkte	10 V/m
Opmerking	criterium A

Snelle transiënten (Burst)

normen / bepalingen	EN 61000-4-4
---------------------	--------------

Snelle transiënten (Burst)

Ingang	± 2 kV
signaal	± 2 kV
Opmerking	criterium B

stootstroombelasting (surge)

normen / bepalingen	EN 61000-4-5
---------------------	--------------

stootstroombelasting (surge)

Ingang	± 0,5 kV
signaal	± 1 kV
Opmerking	criterium B

Adergebonden beïnvloeding

normen / bepalingen	EN 61000-4-6
---------------------	--------------

2708397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708397>

Adergebonden beïnvloeding

Opmerking	criterium A
Spanning	10 V

Stooremisatie

normen / bepalingen	EN 55011
Opmerking	Klasse A, toepassingsgebied industrie

Criteria


criterium A	Normale werking binnen de vastgelegde grenzen.
criterium B	Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert.

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------


Tekeningen

applicatietekening




Redundante point-to-point verbinding

applicatietekening




Redundante point-to-point verbinding

applicatietekening



Controller-device-lijnstructuur

applicatietekening




Sterstructuur

2708397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708397>


applicatietekening



Redundante sterstructuur


2708397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708397>




INTERBUS met PSI-MOS-RS-422
redundante verbinding

functietekening




INTERBUS met PSI-MOS-RS-422
redundante verbinding

schematekening




Poorttoewijzing bij point-to-pointverbinding



Poorttoewijzing in sterstructuren

blokschema



*) alleen bij PSI-MOS.../FO...T

2708397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708397>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708397>



cULus Recognized

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E199827



UL Listed

Toelatings-ID: E199827

2708397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708397>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170411
ECLASS-15.0	19170411

ETIM

ETIM 9.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	2fa0ed41-ef38-49ed-bbb7-5e4b1fca24f0