

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, gelakte printplaat, alarmcontact, voor PROFIBUS tot 12 Mbit/s, T-koppeling met twee lichtgeleiderinterfaces (BFOC), 850 nm, voor PCF- of glasvezelkabel (multimode)

Productbeschrijving

De modules **PSI-MOS-PROFIB/FO...** zetten kopergebonden PROFIBUS-interfaces om naar lichtgeleiderkabels. De geïntegreerde optische diagnose maakt een permanente bewaking van de glasvezelsegmenten mogelijk tijdens de installatie maar ook tijdens bedrijf. Wanneer het signaalvermogen bij de glasvezelsegmenten tot een kritisch niveau daalt, wordt het potentiaalvrije schakelcontact geactiveerd. Met de T-koppelmodulen **PSI-MOS-PROFIB/FO...** T is het omzetten naar **twee glasvezelkabels** mogelijk. Met deze modules kunnen redundante lijnstructuren alsmede ringstructuren worden gerealiseerd voor een verhoogde beschikbaarheid van de installatie.

Uw voordelen

- Met gelakte printplaat voor verhoogde resistentie tegen zouthoudende atmosferen
- Via montagerail-busconnector modulair te combineren met de PSI-koper-repeater
- Aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
- Rangeren van de voedingsspanning en datasignalen via de montagerail-busconnectoren
- Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid of vaste instelling van de overdrachtssnelheid met DIP-switch
- Hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces (PROFIBUS // glasvezelpoorten // voeding // montagerail-busverbinder)
- Redundant voeding mogelijk door de optionele systeemvoeding
- Toegelaten voor toepassing in zone 2
- Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
- Intrinsiekveilige glasvezelinterface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in zone 1
- Potentiaalvrij schakelcontact voor een voortijlende alarmering van kritische lichtgeleiderkabel-trajecten
- Geschikt voor alle overdrachtssnelheden tot 12 Mbit/s
- Bit-retiming voor een willekeurige cascaderingsdiepte
- Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2708614
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC211
Productcode	DNC211
GTIN	4017918974176
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	270,6 g

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Glasvezelconverters



2708614

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708614>

Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	256,9 g
Douanetariefnummer	85176200
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Gebruiksbeperking

CCCex - aanwijzing	Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Mediumconverter
Productfamilie	PSI-MOS
MTTF	212 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21%)
	150 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25%)
	86 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100%)
MTBF	149 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag))
	24 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag))

Elektrische eigenschappen

galvanische scheiding	VCC // RS-485
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	2,88 W
Testspanning data-interface/voeding	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min.)

Voeding

voedingsspanningsbereik	18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)
nominale voedingsspanning	24 V DC (volgens UL)
stroomopname typ.	120 mA (24 V DC)
stroomopname maximaal	130 mA
	≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector)

Uitgangsgegevens

schakelen

benaming uitgang	relaisuitgang
beschrijving van de uitgang	storingmelduitgang
Aantal uitgangen	1
Schakelspanning maximaal	60 V DC (Ohmse belasting, algemene belasting)
	30 V AC (ohmse belasting)
	42 V AC (Peak, ohmse belasting)

Continue grensstroom	0,46 A
----------------------	--------

aansluitgegevens

Voeding

Aansluitmethode	steekbare COMBICON-schroefaansluiting
Striplengte	7,00 mm
Aanhaalmoment	0,56 Nm ... 0,79 Nm

Interfaces

bitvorming, ingang	± 35 % (toelaatbaar)
Bitvorming, uitgang	< 6,25 %
bitvertraging	< 1 Bit (DIP 7 = OFF, standaardbedrijf) 11 Bit (DIP 7 = ON, redundantiebedrijf)
signaal	PROFIBUS

Data: optische lichtgeleiderkabel

Aantal kanalen	2
min. zendvermogen	-4,2 dBm (200/230 µm) -17,8 dBm (50/125 µm) -14,6 dBm (62,5/125 µm)
overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve	2600 m (met F-G 50/125 2,5 dB/km) 3300 m (met F-G 62,5/125 3,0 dB/km) 800 m (F-K 200/230 10 dB/km met snelmontagestekker)
Aansluitmethode	B-FOC (ST®)
golflengte	850 nm
min. ontvangergevoeligheid	-30 dBm (50/125 µm)
max. ontvangergevoeligheid	-3 dBm (200/230 µm)
overdrachtsmedium	PCF-vezel multimode glasvezel

Data: PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads, halfduplex, zelfsturend

seriële overdrachtssnelheid	≤ 12 Mbit/s
Aansluitmethode	D-SUB 9-bus
overdrachtslengte	≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgeschermd, per paar getwiste datakabel)
Eendraads/aansluitpunt stijf	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Eendraads/aansluitpunt flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	14
min. soepele aderdoorsnede AWG	24
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max.	14
min. 1-draads/klempaats massief AWG	24
overdrachtsmedium	Koper
dataformaat/codering	UART (11 bit, NRZ)
datarichtingomschakeling	zelfsturend
nominale uitgangsspanning	5 V ±0,25 (50 mA)

Afmetingen

Breedte	35 mm
Hoogte	99 mm
diepte	105 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal (Behuizing)	PA 6.6-FR

Kabel/leiding

Lichtgeleiderkabel

vezeltypen	50/125 µm
	62,5/125 µm
	glasvezel

Mechanische tests

Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	: 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls
Vrije val volgens IEC 60068-2-32	: 1 m

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie	≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte)
	≤ 2000 m (Ex-omgeving)
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	30 % ... 95 % (geen condens)

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform
-------------	------------

ATEX

Codering	Ⓜ II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
Opmerking	Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht!

ATEX, lichtgeleiderkabel-interface

Codering	Ⓜ II (2) G [Ex op is Gb] IIC
	Ⓜ II (2) D [Ex op is Db] IIIC
Certificaat	PTB 06 ATEX 2042 U
Opmerking	Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie

	in acht!
--	----------

UL, VS / Canada

Codering	Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5
	Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

PROFIBUS-interoperabiliteit

Opmerking	Getest door onafhankelijk PNO-testlaboratorium (PN059-485-01)
-----------	---

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
----------	----------------------------------

Scheepsbouw

Codering	DNV GL
----------	--------

Scheepsbouwgegevens

Temperature	B
Humidity	A
Trillingen	A
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Normen en bepalingen


lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	DIN EN 60664-1
	VDE 0110-1
	DIN EN 50178
	EN 60950


Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

Tekeningen




Point-to-point verbinding




Redundante point-to-point verbinding

2708614


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708614>



Lijnstructuur




Sterstructuur




Boomstructuur

applicatietekening



Redundante glasvezelring

blokschema



*) alleen bij PSI-MOS.../FO...T

2708614

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708614>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708614>



DNV GL

Toelatings-ID: TAA00001KR



cULus Recognized

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E199827



UL Listed

Toelatings-ID: E199827

2708614

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708614>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170411
ECLASS-15.0	19170411

ETIM

ETIM 9.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

2708614

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708614>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl