

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Glasvezelconnector



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2313070>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Glasvezelconnector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, MM, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Kabelaansluiting, kabelaansluiting: recht, kleur: zwart



Uw voordelen

- Geschikt voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering of reparatie
- Flexibel in het gebruik dankzij herbruikbare connector
- Uitstekende overdrachtseigenschappen
- Ideaal voor PCF-stepindexvezels (SI)
- Compacte bouwvorm, dankzij SC-RJ connectorbeeld
- Zonder plakken en polijsten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2313070
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNIAB
Productcode	ABNIAB
GTIN	4046356098847
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	43 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	43 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	DE

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Glasvezelconnector



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2313070>

Set bestaat uit

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Glasvezelconnector

1654866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654866>



Glasvezelconnector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, MM, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Kabelaansluiting, kabelaansluiting: recht, kleur: zwart

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	afzonderlijke verpakking: a.u.b. 1654866 bestellen
-------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Glasvezelconnectoren (kabelzijde)
toepassing	neutraal
bouwworm	SC-RJ
aantal polen	2
stekerbeeld	SCRJ
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Demping	≥ 2 dB (Tussenschakeldemping)
overdrachtsmedium	glasvezel
overdrachtseigenschappen (categorie)	MM

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Kabelaansluiting
-----------------	------------------

Afmetingen

Breedte	16,5 mm
Hoogte	11 mm
lengte	88,5 mm

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm
-----------------------	---------

Materiaal

Kleur	zwart
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal geleiderhuls	koperlegering
materiaal behuizing	Kunststof

Kabel/leiding

Kabeltype	PCF 200/230
kabeltype	afzonderlijke aders
kabelbuitendiameter	2,9 mm ... 2,9 mm
afzonderlijke aders, diameter	2,9 mm

2313070

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2313070>

Lichtgeleiderkabel

vezel	200/230 µm
vezeltype	PCF
Demping	≤ 1,5 dB
overdrachtsmedium	glasvezel

Kengetallen

Demping	≥ 2 dB (Tussenschakeldemping)
---------	-------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	0 °C ... 50 °C

Montage

montagetechniek	In het veld te confectioneren
plaatsingsmethode	binnen

2313070

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2313070>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 9.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

2313070

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2313070>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl