

IBS RL PLUG-LK/POF-F - Busaansluitconnector



2734183

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2734183>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Aansluitconnector voor de bus in glasvezeltechniek met polymeervezelkabel en voor de voedingsspanning in veerdrukaansluittechniek



Uw voordelen

- Glasvezel- of Twisted-Pair-uitvoeringen
- QUICKON- of veerdrukaansluittechniek
- Polijsten van de polymeervezels niet nodig
- 24-V-aansluiting voor de voeding van buslogica, sensorsysteem en actuatoren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2734183
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRI5Z1
Productcode	DRI5Z1
GTIN	4017918819255
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	125,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	127,12 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

IBS RL PLUG-LK/POF-F - Busaansluitconnector

2734183

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2734183>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Stiftconnector
-------------	----------------

IBS RL PLUG-LK/POF-F - Busaansluitconnector



2734183

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2734183>

Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---