

SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-busconnector



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744348>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-stiftconnector, 9-polig, twee kabelingangen onder een hoek van 35°, bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 3, 5, 6, 8; veedrukaansluitklemmen

Uw voordelen

- Geschikt voor alle gangbare Fast Connect PROFIBUS-kabels en RS-485-buskabels
- Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2744348
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC531
Productcode	DNC531
GTIN	4017918172947
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	54,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	39,7 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Gebruiksbeperking

CCCex - aanwijzing	Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Dataconnector
MTTF	6706 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21%)
	1817 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25%)
	155 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100%)
Pinbezetting	3, 5, 6, 8

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,025 W
nominale spanning U_N	5 V
nominale stroom I_N	100 mA
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

D-SUB-connector

Aansluitmethode	D-SUB-connector
-----------------	-----------------

Printaansluiting

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	9 mm
Min. aderdoorsnede massief	0,12 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	0,5 mm ²
min. 1-draads/klempaats massief AWG	26
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max.	20

Interfaces

bussysteem	PROFIBUS DP
signaal	PROFIBUS

Afmetingen


SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-busconnector



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744348>

Maatschets



Breedte	16 mm
Hoogte	49,5 mm
lengte	60 mm

Materiaal

materiaal (Behuizing)	ABS (gemetalliseerd)
-----------------------	----------------------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	7,6 mm ... 8,4 mm (Binnenkomende bustak)
---------------------	--

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	> 200
------------	-------

Mechanische tests

Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP40
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 75 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 80 °C
hoogtepositie	≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte)
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	10 % ... 95 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	5 % ... 95 % (geen condens)

Toelatingen

ATEX

Codering	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	PxCIF15ATEX2744348X
Opmerking	Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht!

UKEX

Codering	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	PxCIMA22UKEX2744348X

SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-busconnector



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744348>

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
----------	----------------------------------

Normen en bepalingen

vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VDMA 24364:2018-05
--	--------------------


SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-busconnector

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744348>




Tekeningen



Maatschets

schematekening



Stripgegevens


SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-busconnector

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744348>



schematekening




kabeltoevoer linkerzijde

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744348>

schematekening



kabeltoevoer rechterzijde


SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-busconnector

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744348>



schematekening



kabeltoevoer rechterzijde


SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-busconnector

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744348>



schematekening



kabeltoevoer rechterzijde


SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-busconnector

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744348>




schematekening



kabeltoevoer rechterzijde

schakelschema



Functieschakelschema van de connectorfamilie
SUBCON-PLUS-PROFIB/...

SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-busconnector



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744348>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744348>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705



UL Recognized
Toelatings-ID: E238705

SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-busconnector



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744348>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl