

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Accumodule



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2320364>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Reserve accumoduul, lithium polymeer, 18,5 V DC, 1,4 Ah



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2320364
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMUSL9
Productcode	CMUSL9
GTIN	4046356606684
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	267,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	220 g
Douanetariefnnummer	85078000
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Ingangsgegevens

ingangsspanning	18,5 V DC
-----------------	-----------

Uitgangsgegevens

uitgangsstroom $I_{\max}$	6 A
Balancer-schakeling, intern	ja
Beveiligingsschakeling, intern	ja

Energiebuffers

laadsluitingsspanning	21 V DC
laadstroom	400 mA
nominale capaciteit	1,4 Ah
Gebruikslevensduur accumodule cyclisch	> 300 (volledige cycli)
tijdstip laatste inbedrijfstelling (alleen accu)	9 Maanden (20 °C)
accutechnologie	lithium polymeer
opslagmedium	lithium polymeer, 1,4 Ah
Aantal cellen	1
Maatbenaming	blok
Accu	ja
IQ technologie	nee
Geschikt voor snelladen	ja

Artikeleigenschappen

Producttype	Accumodule
Productfamilie	Batterijmodule (apparaat met batterij)
IQ technologie	nee

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	III
vervuilingsgraad	2

Afmetingen

Breedte	88 mm
Hoogte	46 mm
diepte	51 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 45 °C
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	≤ 95 % (25 °C, geen condens)

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Accumodule



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2320364>

Ex-gegevens

Toepassing in Ex-omgevingen	nee
-----------------------------	-----

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Accumodule



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2320364>

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111715
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl