

UEGH 27,5-SMD - Elektronikabehuizing



2757128

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2757128>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Twee-etage elektronikabehuizing, compleet met 6 schroefaansluitingen aan elke zijde voor één printplaat, voor de inbouw van SMD-componenten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2757128
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ACHCCD
Productcode	ACHCCD
GTIN	4017918139520
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	79,88 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	66,608 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Complete behuizing
Behuizingstype	complete behuizing
Behuizingsserie	UEG
Productfamilie	UEGH
bouwworm	aansluittechniek geïntegreerd, behuizing gesloten
aantal polen	12
Rastermaat	5 mm
Aantal rijen	2
pinlay-out	lineaire pinning

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	500 V
nominale stroom I_N	10 A

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	27,5 mm
Bouwhoogte	106,7 mm
hoogte NS 35/7,5	106,7 mm
diepte	79 mm
lengte	79 mm
Rastermaat	5 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------	-------------------

UEGH 27,5-SMD - Elektronikabehuizing

2757128

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2757128>



Montage

montagetechniek	solderen
pinlay-out	lineaire pinning

UEGH 27,5-SMD - Elektronikabehuizing


2757128

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2757128>



Tekeningen

Maatschets





Voor 1 printplaat, voor SMD-montage op de achterzijde van de printplaat, 12 polen

UEGH 27,5-SMD - Elektronikabehuizing


2757128

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2757128>





schematekening



UEGH 27,5-SMD - Elektronikabehuizing

2757128

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2757128>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2757128>

 cULus Recognized Toelatings-ID: E60425-19770427				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
gebruiksgroep B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
gebruiksgroep D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---