


UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Messscheidingsklem



2776044

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2776044>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Messcheidingsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 16 A, 1e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm², doorsnede: 0,2 mm² - 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Uw voordelen

- Ruimtebesparende bouwvorm op een breedte van slechts 6,2 mm
- Gesloten behuizing van de twee-etageklemmen
- Comfortabele bediening van het scheidingsmes

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2776044
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE1231
Productcode	BE1231
GTIN	4017918947644
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	16,46 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	16,46 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	PL

UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Messscheidungsklem



2776044

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2776044>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Scheidingsklem
Aantal Aansluitingen	4
Aantal rijen	1
potentialen	1

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	8 kV
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	1,02 W

aansluitgegevens

Aantal aansluitingen per etage	4
nominale doorsnede	4 mm ²

1e etage

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M3
Aanhaalmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Striplengte	8 mm
teststift	A4
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 10 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	24 ... 12 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
doorsnede met inlegbrug massief	2,5 mm ²
doorsnede met inlegbrug soepel	2,5 mm ²
Nominale stroom	16 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm ²)
belastingsstroom maximaal	16 A (bij een aderdoorsnede van 6mm ²)
nominale spanning	630 V (de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen)
nominale aderdoorsnede	4 mm ²

Afmetingen

Breedte	6,2 mm
breedte van de eindplaat	1,5 mm
Hoogte	63,5 mm

UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Messscheidungsklem



2776044

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2776044>

Diepte op NS 32	52 mm
Diepte op NS 35/7,5	47 mm
Diepte op NS 35/15	54,5 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	I
Isolatiemateriaal	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Ja
--------------	----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Normen en bepalingen


aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
---------------------------------	---------------

Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Tekeningen

schakelschema



UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Messscheidingsklem



2776044

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2776044>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2776044>



EAC

Toelatings-ID: KZ7500651131219505

UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Messscheidungsklem



2776044

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2776044>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250108
ECLASS-15.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: Niet van toepassing)
SCIP	47aea7ec-8a7e-4436-bf6e-5f13217a54d7