

UEG 30/1 - Elektronikabehuizing

2790871

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2790871>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Elektronikabehuizing, voor montage van een printplaat, compleet met 4 schroef- of vlakstekeraansluitingen aan elke zijde

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2790871
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHCCA
Productcode	ACHCCA
GTIN	4017918072360
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	60,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	62,92 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Complete behuizing
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Behuizingsserie	UEG
Productfamilie	UEG
bouwworm	aansluittechniek geïntegreerd, behuizing gesloten
aantal polen	8
Rastermaat	5 mm
Aantal rijen	2
pinlay-out	lineaire pinning


Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	500 V (de stroom- en spanningswaarden worden door de printuitvoering beïnvloed)
nominale stroom I_N	10 A

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	30 mm
Bouwhoogte	70 mm
hoogte NS 35/7,5	70 mm
diepte	79,5 mm
lengte	79,5 mm
Rastermaat	5 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal behuizing	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

UEG 30/1 - Elektronikabehuizing

2790871

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2790871>



omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

montagetechniek	solderen
pinlay-out	lineaire pinning

UEG 30/1 - Elektronica behuizing


2790871

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2790871>



Tekeningen


Maatschets



UEG 30/1 - Elektronica behuizing


2790871

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2790871>




UEG 30/1, grotere montageruimte, met 1 printplaat, tot max. 8 polen


Maatschets



detailtekening



schematekening



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2790871>

 cULus Recognized Toelatings-ID: E60425-19770427				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl