

UEG 30/1-FS/FS - Elektronikabehuizing

2790884

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2790884>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Elektronicabehuizing, voor montage van een printplaat, compleet met 4 schroef- of vlakstekeraansluitingen aan elke zijde

Uw voordelen

- Voor testmonsters en kleine series zijn universele printplaten P1-UEG... leverbaar
- Economische serieproductie, omdat het basiselement en de gemonteerde printplaat machinaal worden gesoldeerd
- Inbouw van één of twee printplaten in de behuizing
- Rationele montage door contourgelijke behuizingsdelen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2790884
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ACHCCA
Cataloguspagina	Pagina 723 (C-1-2013)
GTIN	4017918072377
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	59,44 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	59,44 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Complete behuizing
Behuizingstype	complete behuizing
Productfamilie	UEG
bouwvorm	aansluittechniek geïntegreerd, behuizing gesloten
aantal polen	8
uitvoering	complete behuizing

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	500 V (de stroom- en spanningswaarden worden door de printuitvoering beïnvloed)
nominale stroom I_N	10 A (6,3 mm-vlakstekeraansluiting) 8 A (2,8 mm-vlakstekeraansluiting)

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	30 mm
Bouwhoogte	70 mm
hoogte NS 35/7,5	70 mm
diepte	101,5 mm
lengte	101,5 mm

Materiaal

Kleur	groen
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal behuizing	PA 6.6

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------	-------------------

UEG 30/1-FS/FS - Elektronica behuizing


2790884


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2790884>




Tekeningen

Maatschets






detailtekening



schematekening



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl