

PSD-S OE LED BU - Optisch element



2700131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700131>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Continu oplichtend led-element, 24 V AC/DC, blauw



Productbeschrijving

Dit visuele signaalelement is onderdeel van een modulaire signaalzuil. U kunt een signaalzuil conform uw wensen samenstellen door maximaal vijf signaalelementen willekeurig te combineren. Gebruik maximaal vijf optische signaalelementen of maximaal vier optische en één akoestisch signaalelement. Stel een akoestisch signaalelement uitsluitend als bovenste element in. De mechanische en elektrische verbinding tussen de elementen wordt via een bajonetsluiting tot stand gebracht. Voor de elektrische aansluiting van de signaalzuil zijn aansluitelementen met veerdruk- of schroefaansluiting leverbaar. Voor de montage van de signaalzuil is verschillend toebehoren materiaal leverbaar. Houd er rekening mee dat PSD-S-signaalzuilen (diameter 70 mm) mechanisch niet compatibel zijn met PSD-S 50-signaalzuilen (diameter 50 mm).

Uw voordelen

- Vervangen van elementen zonder gereedschap
- Willekeurig te combineren
- Hoge licht- en kleurintensiteit
- Min. levensduur led 50.000 h
- Geringe vermogensopname
- Beschermklasse IP65

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2700131
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRL112
Productcode	DRL112
GTIN	4046356491242
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	73,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	72,9 g
Douanetariefnummer	85318070
Land van herkomst	DE

PSD-S OE LED BU - Optisch element



2700131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700131>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen


Producttype	Signaalelement
Productfamilie	PSD-S
toepassingsbereik	Signaalzuil

Elektrische eigenschappen

Algemeen

ingangsspanning	24 V AC/DC
inschakelstroom maximaal	max. 500 mA
stroomopname	typ. 30 mA
type lamp	LED
Inschakelduur	100 %
Levensduur elektrisch	max. 100000 h
type optisch signaal	Continu licht

Afmetingen

Maatschets		
Hoogte		65,5 mm
diameter		70 mm

Materiaal

kapkleur	blauw
materiaal	polycarbonaat PC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65 (in gemonteerde toestand of met afsluitplaat)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 50 °C

PSD-S OE LED BU - Optisch element



2700131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700131>

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU
------------------------------------	---

Montage

montagetechniek	steekmontage (Afdichting voorgemonteerd op elk element)
Inbouwpositie	willekeurig

PSD-S OE LED BU - Optisch element


2700131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700131>



Tekeningen

Maatschets



PSD-S OE LED BU - Optisch element

2700131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700131>



Toelatingen

🔑 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700131>



cULus Listed

Toelatings-ID: E123528

PSD-S OE LED BU - Optisch element



2700131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700131>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
ECLASS-15.0	27371220

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	d6b5b597-43e8-40b0-a07c-e43712446df2