

NLC-START-01 - Starterkit

2701399

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701399>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



24 V DC basis-unit met NPN-transistoruitgangen, LCD-display, USB-moduul, seriële kabel, ingangs- en uitgangssimulatoren en Quickstart

Productbeschrijving

Kit met alle benodigde elementen voor het programmeren en testen van de serie Nanoline-besturingen.

Uw voordelen

- Bedieningspanel
- Ingangssimulator (leverbaar als 24 V AC- of 24 V DC-model)
- USB-kabel
- Basiseenheid
- Uitgangssimulator (leverbaar als 24 V AC- of 24 V DC-model)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701399
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRACAZ
Productcode	DRACAZ
GTIN	4046356325523
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	796,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	796,7 g
Douanetariefnummer	85371098
Land van herkomst	IN

NLC-START-01 - Starterkit

2701399

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701399>



Set bestaat uit

NLC-050-024D-06I-04QTN-00A - Basisunit

2701030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701030>



24 V DC Nanoline-basiseenheid, uitgevoerd met 6 digitale ingangs- en 4 digitale NPN-uitgangskanalen. Er kunnen I/O-kanalen worden toegevoegd en er kunnen maximaal 3 I/O-uitbreidingsmodulen worden toegepast. Optionele communicatiemodulen bieden netwerk- of seriële aansluitmogelijkheden. Optionele bedieningseenheid met gebruikersplatform. Programmering met behulp van nanoNavigator.

NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Bedieningsterminal

2701137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701137>



Gebruikersinterface voor Nanoline-besturingen. Direct op het basismodul gemonteerd. Kan met behulp van de montagekit op afstand worden gemonteerd.

NLC-START-01 - Starterkit

2701399

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701399>



NLC-MOD-USB - nanoLC-moduul

2701195

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701195>



Seriële aansluiting op de PC-USB-poort ten behoeve van gegevensoverdracht of softwareconfiguratie

NLC-PC/USB-CBL 2M - Kabel

2701247

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701247>



Kabel, serieel

NLC-START-01 - Starterkit

2701399

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701399>




NLC-050-24DC-IN-SIM - Simulatorkaart

2701357

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701357>

Kaart voor het simuleren van ingangen op een Nanoline-basiseenheid




NLC-050-24DC-OUT-SIM-T - Simulatorkaart

2701360

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701360>

Kaart voor het simuleren van transistoruitgangen op een Nanoline-basiseenheid



NLC-START-01 - Starterkit

2701399

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701399>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Starterkit
-------------	------------

NLC-START-01 - Starterkit

2701399

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701399>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl