

ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - Elektronica behuizing



2713104

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713104>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailbehuizing, Complete behuizing, hoge bouwvorm, met veerdrukaansluiting, breedte: 6,3 mm, hoogte: 93,1 mm, diepte: 101,2 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Uw voordelen

- Eenvoudige montage
- Beschikbaar in breedten van 6,2 mm ... 90 mm, modulair uitbreidbaar
- Gevarieerde aansluittechniek
- Monteerbaar op montagerails
- Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren als mede vermogensverbindingssysteem
- Transparant, zwenkbaar frontdeksel

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2713104
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHABA
Productcode	ACHABA
GTIN	4017918984786
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	40,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	34,407 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - Elektronica behuizing



2713104

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713104>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
Advies	Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud)


Artikeleigenschappen

Producttype	Complete behuizing
Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingsserie	ME-MAX
Productfamilie	ME MAX 6,2..
aantal polen	8
Max. aantal polen	8 (rastermaat: 3,5 mm)
Aantal rijen	4
Ventilatieopening aanwezig	nee
pinlay-out	lineaire pinning

aansluitgegevens

Aansluitmethode	veerdrukaansluiting
-----------------	---------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	6,3 mm
Hoogte	93,1 mm
diepte	101,2 mm
Diepte vanaf bovenzijde montagerail	95 mm

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	lichtgrijs (RAL 7035)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
CTI volgens IEC 60112	600
materiaal behuizing	PBT
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	95 %

Gegevens printplaat

Aantal printplaatbevestigingen	1
Type printplaatbevestiging	vergrendeling
printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

montagetechniek	Railmontage
pinlay-out	lineaire pinning

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton

Tekeningen

Maatschets



Schematische afbeelding ter illustratie van de afmetingen van het artikel. De afbeelding toont niet het gewenste product. Zie voor meer bijzonderheden de producttekeningen onder tabblad "Downloads".

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713104>

 cUL Recognized Toelatings-ID: FILE E 60425				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	300 V	8 A	24 - 12	-
D				
	300 V	8 A	24 - 12	-

 UL Recognized Toelatings-ID: FILE E 60425				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	300 V	8 A	24 - 12	-
D				
	300 V	8 A	24 - 12	-

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190501
ECLASS-15.0	27190501

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl