

CB PT BRIDGE - Brug

2801014

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2801014>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Brugsteker voor het doorverbinden van contact 1 naar 2 voor CB-basiselementen



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2801014
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CLA19Z
Productcode	CLA19Z
Cataloguspagina	Pagina 382 (C-4-2019)
GTIN	4046356690621
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	19,84 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	19,84 g
Douanetariefnummer	85363010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Brug
bouwworm	connector
aantal polen	1
aantal kanalen	1

Elektrische eigenschappen

Algemeen

Nominale spanning	277 V AC
	80 V DC
nominale stroom I_N	16 A (maximaal)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Vlakstekeraansluiting
-----------------	-----------------------

Afmetingen

Breedte	12,3 mm
Hoogte	45 mm
diepte	52 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
	zwart (RAL 9005)

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP30 (Bedieningsbereik)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C

Montage

montagetechniek	op basiselement
-----------------	-----------------


CB PT BRIDGE - Brug

2801014

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2801014>



Tekeningen



CB PT BRIDGE - Brug

2801014

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2801014>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2801014>



EAC

Toelatings-ID: EAC-Zulassung



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.*09.B.00169

CB PT BRIDGE - Brug

2801014

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2801014>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl