

IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeeradapter



2811271

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2811271>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Programmeeradapter met USB-interface, voor het programmeren met software. De USB-driver is bij de softwareoplossingen van de te programmeren producten, zoals bijvoorbeeld meetwaardeomvormers of motormanagers, inbegrepen.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2811271
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK111Z
Productcode	DK111Z
GTIN	4046356178082
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	139,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	135 g
Douanetariefnnummer	84719000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Programmeeradapter
-------------	--------------------

aansluitgegevens

PC-zijdig

Aansluitmethode	USB 2.0 Fullspeed
-----------------	-------------------

interface naar meetwaardeomvormer

Aansluitmethode	S-PORT
-----------------	--------

Afmetingen

Breedte	40 mm
Hoogte	20 mm
diepte	80 mm

Materiaal

materiaal behuizing	ABS
---------------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 65 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	90 % (25 °C)

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn
stoormuniteit	EN 61000-6-2

Stooremisatie

normen/bepalingen	EN 61000-6-4
-------------------	--------------

IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeeradapter



2811271

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2811271>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(CAS-nr.: 79-94-7)
SCIP	3f4e1017-ab57-4454-b6dd-89cfb41850a5