

# IBS STME 24 BK RB-T - Vervangende moduulelektronica



2752932

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2752932>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Vervangende moduulelektronica voor ST (ZF) 24 BK RB-T



## Uw voordelen

- Koper- of glasvezelaansluiting
- Extra remote-/localbusaftakking
- Extra in-/uitgangen on board

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2752932       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | DRI311        |
| Productcode                             | DRI311        |
| GTIN                                    | 4017918108618 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 343,2 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 252,74 g      |
| Douanetariefnummer                      | 85389091      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# IBS STME 24 BK RB-T - Vervangende moduulelektronica



2752932

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2752932>

## Technische gegevens

### Interfaces

#### INTERBUS

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Aansluitmethode         | 9-polige D-SUB-steker/-bus      |
| codering aansluitplaats | inkomende / uitgaande remotebus |
| aantal polen            | 9                               |

#### ST-localbus

|                     |            |
|---------------------|------------|
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
|---------------------|------------|

#### INTERBUS

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Aansluitmethode | 9-polige D-SUB-bus |
| aantal polen    | 9                  |

### Ingangsgegevens

#### Digitaal:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Aansluittechniek | schroefaansluiting |
|------------------|--------------------|

### Artikeleigenschappen

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Producttype    | IO-componenten          |
| Productfamilie | Smart Terminal ST       |
| bouwvorm       | modulair                |
|                | Interbus Smart Terminal |

### aansluitgegevens

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte     | 8 mm               |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                |      |
|----------------|------|
| beschermklasse | IP20 |
|----------------|------|

# IBS STME 24 BK RB-T - Vervangende moduulelektronica



2752932

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2752932>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001604 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

# IBS STME 24 BK RB-T - Vervangende moduulelektronica



2752932

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2752932>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja                 |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c), 7(a), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1) |
|----------------------------------------------|--------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)