

ST-REL4-HW120/21-21 - Relaisstekers



2823463

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2823463>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Relaissteker, voorzien van Hengstler-kleinrundrelais, contacten (AgCdO+Au): kleine tot grote vermogens, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 120 V AC, met lichtindicatie, steekbaar op basisklemmenblok

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2823463
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK6126
GTIN	4017918077426
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	76,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	76,8 g
Land van herkomst	DE

ST-REL4-HW120/21-21 - Relaisstekers



2823463

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2823463>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaismoduul
Bedrijfstoestand	100 % ED
Levensduur mechanisch	ca. 10^7 schakelingen

Onderhoudsstatus gegevens

datum laatste dataonderhoud	19.03.2025
-----------------------------	------------

Elektrische eigenschappen

Testspanning (Wikkeling/contact)	2 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact)
Testspanning (wisselcontact/wisselcontact)	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., wisselcontact/wisselcontact)

Ingangsgegevens

spoelzijde

Nominale ingangsspanning U_N	120 V AC
Ingangsspanningsbereik	96 V AC ... 132 V AC
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op U_N	0,8 ... 1,1
typische ingangsstroom bij U_N	12 mA
aanspreektijd typ.	4 ms ... 15 ms (bij AC)
afvaltijdbereik typ.	4 ms ... 15 ms (bij AC)
beveiligingsschakeling	vrijloop-, polariteitsdiode; vrijloopdiode, polariteitsdiode
bedrijfsspanningsindicatie	ja

Uitgangsgegevens

schakelen

Type contactswitch	enkelvoudig contact, 2 wisselcontacten
type schakelcontact	Enkelvoudig contact
Contactmateriaal	AgCdO, hardverguld
Schakelspanning maximaal	250 V AC/DC
continue grensstroom	6 A
inschakelstroom maximaal	6 A
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal	120 W (bij 24 V DC)
	180 W (bij 48 V DC)
	105 W (bij 60 V DC)
	60 W (bij 110 V DC)
	90 W (bij 220 V DC)
	1250 VA (bij 250 V AC)

Afmetingen

Breedte	27 mm
Hoogte	33 mm

ST-REL4-HW120/21-21 - Relaisstekers



2823463

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2823463>

diepte	66,5 mm
--------	---------

Materiaal

Kleur	transparant
-------	-------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	DIN VDE 0110b gr. C voor 250 V AC
	DIN VDE 0160 (in relevante delen)


Montage

montagetechniek	steekmontage
-----------------	--------------

2823463

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2823463>

Tekeningen



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---