

EG 22,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel



2764043

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764043>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Inbouwbehuizing, Onderste behuizingsdeel, met snapslotvoet, zonder ventilatiesleuven, breedte: 22,5 mm, hoogte: 75 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Uw voordelen

- Montage zonder gereedschap

Commerciële gegevens


Artikelnummer	2764043
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHCGA
Productcode	ACHCGA
GTIN	4017918065805
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	36,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	27,636 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	onderste behuizingsdeel
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Behuizingsserie	EG
Productfamilie	EG...-G
bouwworm	Onderste behuizingsdeel gesloten, noodzakelijk ter completering van de afdekking van het moduul
aantal polen	8
Max. aantal polen	0)
uitvoering	Onderste behuizingsdeel, met snapslotvoet
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	22,5 mm
Hoogte	75 mm

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal behuizing	ABS
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C

Omgevingstemperatuur	20 °C
reductiefactor	1

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C

Omgevingstemperatuur	30 °C
reductiefactor	0,8

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C

Omgevingstemperatuur	40 °C
----------------------	-------

EG 22,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel



2764043

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764043>

reductiefactor	0,62
----------------	------

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C

Omgevingstemperatuur	50 °C
reductiefactor	0,47

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C

Omgevingstemperatuur	60 °C
reductiefactor	0,3

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 80 °C

Gegevens printplaat

printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------


EG 22,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel


2764043

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764043>




Tekeningen






Componentenzijde, bij toepassing van een bovenste behuizingsdeel met twee etages



Geldt voor printplaat 1, zie detailtekening




Geldt voor printplaat 7, zie detailtekening

EG 22,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764043>




Geldt voor printplaat 13

EG 22,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764043>



Geldt voor printplaat 14

EG 22,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel



2764043

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764043>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764043>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764043>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl