

EG 67,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764292>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Inbouwbehuizing, Onderste behuizingsdeel, met snapslotvoet, zonder ventilatiesleuven, breedte: 67,5 mm, hoogte: 75 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Uw voordelen

- Montage zonder gereedschap

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2764292
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ACHCGA
Productcode	ACHCGA
GTIN	4017918108052
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	83,22 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	47,726 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	PL

EG 67,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel



2764292


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764292>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Behuizingsserie	EG
Productfamilie	EG...G
bouwvorm	Onderste behuizingsdeel gesloten, noodzakelijk ter completering van de afdekking van het moduul
aantal polen	26
Max. aantal polen	0)
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	67,5 mm
Hoogte	75 mm

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Materiaal

Kleur (Onderste behuizingsdeel)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal behuizing	ABS
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 80 °C

Gegevens printplaat

printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------


EG 67,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel


2764292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764292>



Tekeningen






Componentenzijde, bij toepassing van een bovenste behuizingsdeel met twee etages


EG 67,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764292>



Geldt voor printplaat 1, 2, 3, 4, 5 en 6, zie detailtekening




Geldt voor printplaat 7, 8, 11 en 12, zie detailtekening

EG 67,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764292>




Geldt voor printplaat 9, zie detailtekening

EG 67,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel

2764292


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764292>



Geldt voor printplaat 13

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764292>



Geldt voor printplaat 14

EG 67,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764292>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2764292>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl