

FL IF 2TX VS-RJ-F - Interfacemoduul



2832344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2832344>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Interfacemoduul voor het aansluiten van Twisted-Pair-kabels, RJ45, aansluiting aan voorzijde



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2832344
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN123
Productcode	DNN123
GTIN	4017918929114
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	94,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	70 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

FL IF 2TX VS-RJ-F - Interfacemoduul



2832344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2832344>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Uitbreidingsmodule
bouwworm	Stand-alone
Basisfunctie	Interfacemoduul voor Modular Managed Switch

Systeemeigenschappen

Functionaliteit

Basisfunctie

Interfacemoduul voor Modular Managed Switch

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	21,6 W
overdrachtsmedium	Koper

Voeding

voedingsspanning	via basisstation
aansluiting voeding	vanuit FL SWITCH GHS of FXT
stroomopname typ.	10 mA


Interfaces

Ethernet

Aansluitmethode	RJ45
overdrachtssnelheid	10/100 MBit/s (aansluitrichting naar voren)
overdrachtsmedium	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
overdrachtslengte	100 m (per segment)
Aantal kanalen	2 (RJ45-poorten)
overdrachtssnelheid	10/100 MBit/s (aansluitrichting naar voren)
overdrachtslengte	100 m (per segment)

Afmetingen

Maatschets



FL IF 2TX VS-RJ-F - Interfacemoduul



2832344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2832344>

Breedte	31 mm
Hoogte	75,7 mm
diepte	75,5 mm

Materiaal

Kleur	groen
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA 6.6

Mechanische tests

Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	: Bedrijf: 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls : Opslag/transport: 50g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	: Bedrijf/opslag/transport: 5g, 150 Hz, criterium 3
Vrije val volgens IEC 60068-2-32	: 1 m

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 55 °C (geen condens)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 80 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	10 % ... 95 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	10 % ... 95 % (geen condens)
trillingen (bedrijf)	volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG
conformiteit met EMC-richtlijnen	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B
	IEC 61000-4-3 (stoormuniteit tegen straling) Criterium A
	IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A
	IEC 61000-4-5 (surge) Criterium A
	IEC 61000-4-6 (stoormuniteit via voedingslijnen) Criterium A
stoormuniteit	IEC 61000-4-8 (stoormuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A
	EN 55022 (stooremissie) Criterium A
	EN 61000-6-2:2005

Stooremissie

normen/bepalingen	EN 61000-6-3/-4
-------------------	-----------------

Normen en bepalingen

vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten	volgens VW-specificatie
--	-------------------------

Montage

montagetechniek	in het hostsysteem
-----------------	--------------------


FL IF 2TX VS-RJ-F - Interfacemoduul

2832344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2832344>

Tekeningen

Maatschets



Afbeelding toont een variant van het interfacemoduul met het basisstation FL SWITCH MM HS

FL IF 2TX VS-RJ-F - Interfacemoduul



2832344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2832344>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2832344>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E140324



UL Recognized
Toelatings-ID: E140324



KC
Toelatings-ID: KCC-REI-PCK-FL283234



cUL Listed
Toelatings-ID: E199827



UL Listed
Toelatings-ID: E199827

FL IF 2TX VS-RJ-F - Interfacemoduul



2832344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2832344>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170411
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---