

PI-EX-TB/T - Basisklemmenblok

2835927

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2835927>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ex-basisklem, met messcheiding en geïntegreerde temperatuurmeting van de ingangsklemmen t.b.v. koudelascompensatie

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2835927
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK1XXX
Productcode	DK1XXX
GTIN	4017918911805
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	100,23 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	89,604 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Moduuldragers
toepassing	Basiselement

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	250 V
nominale stroom I_N	4 A

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	12,4 mm	
Hoogte	145 mm	
diepte	86,5 mm	
diepte NS 35/7,5	147 mm (met interfacestekker NS 35/7,5)	

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
isolatiemateriaal behuizingen	PBT

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform
-------------	------------

ATEX

Codering	Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC
	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC
	Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Certificaat	PxCIF08ATEX2835901X

PI-EX-TB/T - Basisklemmenblok



2835927

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2835927>

EAC Ex

Codering	Ex [Ex ia Ga] IIC
Certificaat	RU C-DE.AB72.B.00097/19

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

PI-EX-TB/T - Basisklemmenblok


2835927

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2835927>



Tekeningen

Maatschets



PI-EX-TB/T - Basisklemmenblok

2835927

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2835927>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------