

FLX ASI DI 4 M8 - Decentraal I/O-moduul



2773403

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2773403>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



AS-i-digitaal ingangsmoduul, single-slave, 4 digitale ingangen, 24 V DC, 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek, beschermklasse IP67

Productbeschrijving

De digitale Fieldline Extension AS-interface M8-ingangsmodule in de beschermklasse IP67 maken het mogelijk digitale sensoren aan te sluiten op AS-i via M8-connectoren.

De aansluiting van het moduul op AS-i vindt plaats via een M12-connector in SPEEDCON-aansluittechniek.

Uw voordelen

- M8-aansluittechniek voor de in-/uitgangen
- M12-aansluittechniek met SPEEDCON-snelvergrendeling voor de AS-interface-aansluiting
- Geoptimaliseerd voor 30 mm-montageprofiel

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2773403
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRI631
Productcode	DRI631
GTIN	4046356156585
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	102,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	85 g
Douanetariefnummer	85176200
Land van herkomst	SG

FLX ASI DI 4 M8 - Decentraal I/O-moduul



2773403

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2773403>

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	30 mm
Hoogte	26 mm
diepte	103 mm
boorgatafstand	93 mm

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Interfaces

AS-interface

Aansluitmethode	M12-connector, A-gepolariseerd
codering aansluitplaats	AS-i
aantal polen	2
overdrachtssnelheid	167 kBit/s

Systeemeigenschappen

Moduul

ID-code (dec.)	0
ID-code (hex)	0

Ingangsgegevens

Digitaal:

benaming ingang	Digitale ingangen
beschrijving van de ingang	IEC 61131-2 typ 2
Aantal ingangen	4
Aansluitmethode	M8-connector
Aansluittechniek	2-, 3-draads

Artikeleigenschappen

Producttype	IO-componenten
Productfamilie	Fieldline
bouwvorm	blokgewijze bouwvorm
Inbouwpositie	willekeurig
aantal kanalen	4

FLX ASI DI 4 M8 - Decentraal I/O-moduul



2773403

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2773403>

aansluitgegevens

Aansluitmethode	M8-connector
-----------------	--------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C
beschermklasse	IP65/IP67
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 85 °C

Normen en bepalingen

beveiligingsklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------------	---------------------------------------

Montage

montagetechniek	direct vastschroeven
	Wandmontage
Inbouwpositie	willekeurig

FLX ASI DI 4 M8 - Decentraal I/O-moduul


2773403

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2773403>



Tekeningen

aansluitschema



FLX ASI DI 4 M8 - Decentraal I/O-moduul



2773403

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2773403>

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

FLX ASI DI 4 M8 - Decentraal I/O-moduul



2773403

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2773403>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl