

PT 2X2+F-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging




g

2839224

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2839224>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Basiselement voor beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor twee 2-aderige zwevende circuits, gasafleider tussen de aansluitingen 3-4 (GND) en 9-10, montage op NS 35/7,5 en NS 35/15, moduulbreedte: 17,5 mm

Uw voordelen

- Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
- Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
- Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2839224
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CL2111
Productcode	CL2111
GTIN	4017918182762
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	58,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	58,2 g
Douanetariefnummer	85363010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening

In de basiselementen **PT...+F-BE** zijn de aansluitingen 9/10 (GND) via een gasafleider verbonden met de montagevoet.

Artikeleigenschappen

Producttype	Basiselement
Productfamilie	PLUGTRAB PT
bouwworm	Basiselement, railmontage
aantal polen	4
melding overspanningsbeveiliging defect	geen
aderparen per moduul	2

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2


Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	24 V AC
	24 V DC

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M3
Aanhaalmoment	0,5 Nm
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	17,7 mm
Hoogte	90 mm
diepte	51,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm)
Deeleenheid	1 TE

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
	koperkleurig
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V-0

materiaal behuizing	PA 6.6
---------------------	--------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

beveiligingsschakeling

signaalrichting	Signal Ground/Shield-Earth Ground
Max. continue spanning U_C	40 V DC
	28 V AC
Nominale stroom	450 mA (45 °C)
Weerstand per pad	2,2 $\Omega \pm 10\%$
melding overspanningsbeveiliging defect	geen
max. vereiste voorzekerig	500 mA (T)

Omgevings- en levensduumstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m (amsl)

Normen en bepalingen

Lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	VDE 0110-1
normen/bepalingen	IEC 61643-21
Opmerking	2000 + rectificatie 2001 + A1:2008, gemodificeerd + A2:2012
normen/bepalingen	EN 61643-21
Opmerking	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montage


montagetechniek	montagerail: 35 mm
-----------------	--------------------

PT 2X2+F-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging


2839224

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2839224>

Tekeningen



diagram




PT 2X2+F-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging



2839224

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2839224>



PT 2X2+F-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging



2839224

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2839224>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2839224>



DNV GL

Toelatings-ID: TAE00001N6



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 138168



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 333250



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 333250

PT 2X2+F-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging



2839224

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2839224>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27171592
ECLASS-15.0	27171592

ETIM

ETIM 9.0	EC002497
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT 2X2+F-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging



2839224

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2839224>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl