

OPTOSUB-PLUS-G/IN - Glasvezelconverters



2799623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799623>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



INTERBUS/glasvezeladapter, voor het omzetten van remote-IN-interface naar glasvezel, aansluittechniek: B-FOC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2799623
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DNC282
GTIN	4017918129729
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	45,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	31,19 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking

EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik

Artikeleigenschappen

Producttype

Mediumconverter

Elektrische eigenschappen

Voeding

nominale voedingsspanning

geen, voeding uit datakanaal

stroomopname typ.

typ. 30 mA

Interfaces

signaal

INTERBUS

overdrachtskanalen

2 (1/1), Rx/D, Tx/D, full duplex

Data: optische lichtgeleiderkabel

zendvermogen

25,12 μ W (-16 dBm bij 50/125 μ m)

25,12 μ W (-16 dBm bij 62,5/125 μ m)

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve

3300 m (met F-G 50/125 2,5 dB/km)

57 m (met F-G 50/125 3,0 dB/km)

2300 m (met F-G 50/125 3,4 dB/km)

Aansluitmethode

B-FOC (ST®)

golflengte

850 nm

min. ontvangergevoeligheid

-27 dBm

overdrachtsmedium

multimode glasvezel

Data: RS-485-interface, INTERBUS volgens EN 50254

seriële overdrachtssnelheid

500 kbit/s

Aansluitmethode

D-SUB 9-bus

overdrachtsmedium

Koper

Afmetingen

Breedte

16,3 mm

Hoogte

57 mm

diepte

31,3 mm

Materiaal

materiaal (Behuizing)

ABS (gemetalliseerd)

Kabel/leiding

OPTOSUB-PLUS-G/IN - Glasvezelconverters

2799623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799623>



Lichtgeleiderkabel

vezeltypen	50/125 µm
	62,5/125 µm
	glasvezel


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 55 °C
--------------------------------	----------------

Tekeningen

aansluitschema



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl