

PT-IQ-5-HF-5DC-P - Overspanningsbeveiligingssteker



2800795

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2800795>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor vijf signaaladers. Voor HF-toepassingen, nominale spanning: 5 V DC

Uw voordelen

- Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
- Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
- Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
- Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
- Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2800795
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CL2151
Productcode	CL2151
GTIN	4046356706018
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	53,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	49,1 g
Douanetariefnummer	85363010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Vervangingsstekker
Productfamilie	PLUGTRAB IQ
bouwworm	connector
aderparen per moduul	2

Isolatie-eigenschappen

Vervuilingsgraad	2
------------------	---


Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	5 V DC
-------------------------	--------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	steekbaar
-----------------	-----------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	17,7 mm
Hoogte	45 mm
diepte	46,6 mm
Deeleenheid	1 TE
Breedte compleet module	17,7 mm
hoogte compleet moduul	91,1 mm
Diepte compleet module	77,5 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V-0
materiaal behuizing	PA 6.6

beveiligingsschakeling

signaalrichting	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Max. continue spanning U_C	6 V DC
	4 V AC
Nominale stroom	600 mA (40 °C)
melding overspanningsbeveiliging defect	optisch, meertraps

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie	max. 4000 m
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 %

Normen en bepalingen

Lucht- en kruipwegen


normen / bepalingen	IEC 60664-1
normen/bepalingen	EN 61643-21/A1
Opmerking	2009
normen/bepalingen	IEC 61643-21/A2
Opmerking	2012
normen/bepalingen	EN 61000-6-2/A1
Opmerking	2011
normen/bepalingen	EN 61000-6-3
Opmerking	2005

Montage

montagetechniek	op basiselement
-----------------	-----------------

Tekeningen

Maatschets



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(CAS-nr.: 79-94-7)
SCIP	d8f73f2a-d90e-4e7e-a288-3ff5daf4485a

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	3,605 kg CO2e
---------	---------------