

RAD-ISM-900-TX-AC - Draadloos module



2867335

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867335>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zender als vervangend moduul, voor unidirectioneel, draadloos, 900 MHz-communicatiesysteem (USA)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2867335
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DNC651
GTIN	4046356046794
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	661,13 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	444,44 g
Land van herkomst	CA

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Draadloos moduul
-------------	------------------

Elektrische eigenschappen

Voeding zender

voedingsspanning	230 V AC
voedingsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC

Ingangsgegevens

digitaal

Ingangsspanningsbereik	85 V AC ... 240 V AC
------------------------	----------------------

Analoog

beschrijving van de ingang	stroomingang (analoge ingang)
ingangssignaal stroom	4 mA ... 20 mA
ingangsweerstand stroomingang	< 170 Ω

Analoog

beschrijving van de ingang	spanningsingang (digitale ingang)
----------------------------	-----------------------------------

Interfaces

Draadloos

richting	unidirectioneel
frequentiebereik	902 MHz ... 928 MHz
Aantal kanAalgroepen	4
aantal kanalen per groep	63
zendvermogen	1 W

Wireless

Frequentieband	900 MHz
----------------	---------

Afmetingen

Breedte	57 mm
Hoogte	280 mm
diepte	57 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP65-zender, IP20-ontvanger
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

RAD-ISM-900-TX-AC - Draadloos module



2867335

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867335>

	-40 °F ... 158 °F
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

Toelatingen

Conformiteit/toelatingen

conformiteit	FCC-richtlijn deel 15.247
	ISC-richtlijn RSS 210
UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	FCC deel 15.247 / ISC RSS 210
------------------------------------	-------------------------------

RAD-ISM-900-TX-AC - Draadloos module



2867335

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867335>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl