

RAD-CAB-RG213-40 - Antennekabel



2867377

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867377>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Antennekabel, buitendiameter: 10 mm, kern: massief, demping: 2,9 dB bij 900 MHz, aansluiting: 2 x N (male), kabellengte: 12 m



Uw voordelen

- UV-bestendig
- Voor outdoor-toepassing

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2867377
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC6A3
Productcode	DNC6A3
GTIN	4017918931735
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.922 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.884,5 g
Douanetarifnummer	85442000
Land van herkomst	US

RAD-CAB-RG213-40 - Antennekabel



2867377

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867377>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype

Coaxkabel

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik

0,1 GHz ... 1 GHz

impedantie

50 Ω

aansluitgegevens

connectoraansluiting

Aansluitmethode

N (male)

Opmerking

aan beide zijden

Aansluitmethode

N (male)

Materiaal

buitenmantel, materiaal

PE

Kabel/leiding

kabellengte

12 m

Kabeltype

RG-213U

kabelbuitendiameter

10,00 mm

buitenmantel, materiaal

PE

buitenmantel, kleur

zwart

buigradius continu

127,00 mm

868 / 900 MHz

2,88 dB

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-40 °C ... 80 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

-40 °C ... 70 °C

RAD-CAB-RG213-40 - Antennekabel



2867377

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867377>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: Niet van toepassing)
SCIP	cafc1bb5-1399-4a4d-b683-c72586941cc6