

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennekabel



2867678

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867678>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Antennekabel, buitendiameter: 3,2 mm, kern: soepel, demping: 1,0 / 1,7 / 2,7 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: MCX (male) -> SMA (male), kabellengte: 1 m



Uw voordelen

- Halogeenvrij
- Vlamvertragend
- Oliebestendig
- UV-bestendig
- Voor indoor-toepassingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2867678
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DNN2Z1
GTIN	4017918939045
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	33,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	33,3 g
Land van herkomst	PL

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennekabel



2867678

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867678>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Coaxkabel
-------------	-----------

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	0,3 GHz ... 6 GHz
impedantie	50 Ω

aansluitgegevens

connectoraansluiting

Aansluitmethode	MCX (male)
-----------------	------------

connectoraansluiting

Aansluitmethode	SMA (male)
-----------------	------------

Materiaal

buitenmantel, materiaal	RADOX®(LSFH)
-------------------------	--------------

Kabel/leiding

kabellengte	100 cm
Kabeltype	EF 316
kabelbuitendiameter	2,50 mm
buitenmantel, materiaal	RADOX®(LSFH)
buitenmantel, kleur	blauw
buigradius continu	12,50 mm
868 / 900 MHz	1 dB
2,4 GHz	1,7 dB

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---