

RAD-CON-MCX-N-SB - Antennekabel



2867717

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867717>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Antennekabel, buitendiameter: 2,5 mm, kern: soepel, demping: 0,9 dB bij 900 MHz, aansluiting: MCX (male) -> N (female), kabellengte: 1,2 m



Uw voordelen

- Eenvoudig leggen dankzij de soepele kern
- Voor indoor-toepassingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2867717
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DNC6A3
GTIN	4017918945183
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	62,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	59,1 g
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Adapterkabel
-------------	--------------

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	0,1 GHz ... 1 GHz
impedantie	50 Ω

aansluitgegevens

connectoraansluiting

Aansluitmethode	MCX (male)
-----------------	------------

connectoraansluiting

Aansluitmethode	N (female)
-----------------	------------

Materiaal

buitenmantel, materiaal	fluorethyleenpropyleen (FEP)
-------------------------	------------------------------

Kabel/leiding

kabellengte	1,2 m
Kabeltype	RG 316
kabelbuitendiameter	2,50 mm
buitenmantel, materiaal	fluorethyleenpropyleen (FEP)
buigradius continu	25,40 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 75 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

RAD-CON-MCX-N-SB - Antennekabel

2867717

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867717>



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121606
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------