

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867801>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Richtantenne 868 MHz/900 MHz, versterking: 5 dBi, polarisatie: lineair, openingshoek: h/v 168°/78°, beschermmethode: IP65, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastklemmen



Uw voordelen

- Voor stationaire of lineair bewegende toepassingen
- Voor point-to-point-verbindingen
- Voor grote afstanden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2867801
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC6A3
Productcode	DNC6A3
GTIN	4017918976668
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.277,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.205 g
Douanetariefnummer	85177100
Land van herkomst	US

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867801>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Antenne
versterking	5 dBi
openingshoek verticaal	78 °
openingshoek horizontaal	168 °
Polarisatie	Lineair verticaal of horizontaal

Elektrische eigenschappen

Frequentieband	900 MHz
frequentiebereik	900 MHz
impedantie	50 Ω
staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem	≤ 1,50

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	N (female) met kabel (0,6 m)
buitendiameter	32 mm ... 60 mm (Mast)

Afmetingen

Breedte	6 cm
Hoogte	17 cm

Buitenafmeting

buitendiameter	32 mm ... 60 mm (Mast)
----------------	------------------------

Materiaal

materiaal	Aluminium
	V2A
	V2A

Kabel/leiding

kabellengte	0,60 m
Aansluitkabel	ja

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
----------------	------

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867801>

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
windsnelheid	15,4321 km/uur

Montage

montagetechniek	Mastmontage
-----------------	-------------

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne


2867801

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867801>



Tekeningen

schematekening




Mastmontage


2867801

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867801>

schematekening



schematekening



RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867801>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 9.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	6c00b5b0-a334-4db0-b629-3be29a13bcc5