

STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 - Redundantiemodule



2868606

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2868606>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Redundantiemodul, 5 ... 24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A



Productbeschrijving

Een veilig redundant systeem resulteert uit een parallelle schakeling van twee niet-gekoppelde voedingen. Om de beschikbaarheid van de installatie verder te verhogen, biedt STEP DIODE de oplossing: ontkoppeling met diode.

Uw voordelen

- Flexibele montage door eenvoudige bevestiging op montagerail
- Energie besparen
- Robuust design
- Permanente bewaking van de redundantie
- Volledige redundantie tot aan de gebruiker

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2868606
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMRS43
Productcode	CMRS43
GTIN	4046356583923
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	74,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	73 g
Douanetariefnummer	85363010
Land van herkomst	VN

Technische gegevens

Ingangsgegevens

DC-bedrijf

nominaal ingangsspanningsbereik	5 V DC ... 24 V DC
ingangsspanningsbereik	4,5 V DC ... 30 V DC
Spanningstype voedingsspanning	DC
polariteitsbeveiliging	< ja60 V
Nominale ingangsstroom (I_N)	2x 5 A (-25 °C ... 55 °C)
	1x 10 A (-25 °C ... 55 °C)
	2x 5 A (-25 °C ... 55 °C)
	1x 10 A (-25 °C ... 55 °C)
transiëntenoverspanningsbeveiliging	transildiode
spanningsval ingang/uitgang	0,5 V

Uitgangsgegevens

rendement	> 97 %
	> 97 %
nominale uitgangsspanning	24 V DC
instelbereik van de uitgangsspanning (U_{set})	5 V DC ... 24 V DC
nominale uitgangsstroom (I_N)	10 A (vermogenstoename)
	5 A (Redundantie)
Derating	55 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal	2,5 W ($I_{OUT} = 5 A$)
in serie schakelbaar	nee
Derating	60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)

aansluitgegevens

Ingang

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	12
Striplengte	6,5 mm
schroefdraad	M3
min. aandraaimoment	0,5 Nm
max. aandraaimoment	0,6 Nm

Uitgang

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

2868606

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2868606>

Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	12
Striplengte	6,5 mm
schroefdraad	M3
min. aandraaimoment	0,5 Nm
max. aandraaimoment	0,6 Nm

Elektrische eigenschappen

isolatiespanning ingang, uitgang/behuizing	500 V DC
--	----------

Artikeleigenschappen

Producttype	Redundantiemodule
Productfamilie	STEP DIODE
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 25822000 h (40 °C)
led	nee

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	III
vervuilingsgraad	2

Afmetingen

Breedte	18 mm
Hoogte	90 mm
diepte	61 mm
Deeleenheid	1 TE

Inbouwmaat

Inbouwfstand rechts/links	0 mm / 0 mm
Inbouwfstand boven/onder	30 mm / 30 mm

Montage

montagetechniek	montagerail: 35 mm
Montage-instructie	samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 30 mm
Inbouwpositie	horizontale montagerail NS 35, EN 60715

Materiaal

Behuizingsmateriaal	Metaal
materiaal behuizing	Kunststof

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
-------------------------	--

2868606

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2868606>

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
klimaatklasse	3K3 (volgens EN 60721)
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens)
schokken	18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27)
trillingen (bedrijf)	< 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6)
	15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Normen en bepalingen

norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
norm - elektrische veiligheid	IEC 62368-1 (SELV)

Toelatingen

UL-toelatingen	UL/C-UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950-1

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn	conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU
EMC-eisen stoorremissie	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
EMC-eisen stoorimmunititeit	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2

Ontlading statische elektriciteit

normen / bepalingen	EN 61000-4-2
---------------------	--------------

Ontlading statische elektriciteit

Contactontlading	4 kV (Testniveau 2)
luchtontlading	8 kV (Testniveau 3)
Opmerking	criterium B

Elektromagnetisch HF-veld

normen / bepalingen	EN 61000-4-3
---------------------	--------------

Elektromagnetisch HF-veld

frequentiebereik	80 MHz ... 1 GHz
Testveldsterkte	10 V/m (Testniveau 3)
frequentiebereik	1 GHz ... 2 GHz
Testveldsterkte	10 V/m (Testniveau 3)
frequentiebereik	2 GHz ... 3 GHz
Testveldsterkte	10 V/m (Testniveau 3)
Opmerking	criterium A

Snelle transiënten (Burst)

STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 - Redundantiemodule




2868606

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2868606>

normen / bepalingen	EN 61000-4-4
Snelle transiënten (Burst)	
Ingang	2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch)
uitgang	2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch)
Opmerking	criterium B
Stootspanningsbelasting (surge)	
normen / bepalingen	EN 61000-4-5
Stootspanningsbelasting (surge)	
Ingang	2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch)
	1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch)
uitgang	2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch)
	1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch)
Opmerking	criterium B
Adergebonden beïnvloeding	
normen / bepalingen	EN 61000-4-6
Adergebonden beïnvloeding	
Ingang/uitgang/signaal	asymmetrisch
frequentiebereik	150 kHz ... 80 MHz
Opmerking	criterium A
Spanning	10 V (Testniveau 3)
Spanningsdips	
normen / bepalingen	EN 61000-4-11
Stooremisatie	
normen / bepalingen	EN 61000-6-3
zendstoorspanning volgens EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving
zendstoorstraling volgens EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving
Criteria	
criterium A	Normale werking binnen de vastgelegde grenzen.
criterium B	Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert.

Tekeningen

blokschema



STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 - Redundantiemodule



2868606

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2868606>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2868606>



cUL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 214596



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 214596



EAC

Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



UL Listed

Toelatings-ID: E123528



cUL Listed

Toelatings-ID: E123528



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DE/PTZ/0106/A1

STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 - Redundantiemodule



2868606

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2868606>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 9.0	EC000683
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	83d3989b-8932-4a01-aaab-681c004ef87f

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	2,549 kg CO2e
---------	---------------