

FL SWITCH SFNT 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891005

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891005>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ethernet-switch voor een breed temperatuurbereik, 8 TP-RJ45-poorten, automatische herkenning van de overdrachtsnelheid van 10/100 MBit/s (RJ45), autocrossing-functie, lezen van QoS-prioriteitsmeldingen, opname van Security-frame

Uw voordelen

- RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
- Lichtgeleiderkabelpoorten staan 100 Mbit/s toe
- QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
- Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik -40 °C ... 75 °C
- Meldcontact voor de diagnose van voedingsspanning en link-status
- De switch biedt ook kabelvergrendeling en poortblokkering
- Lokale diagnose-indicatie met led's
- De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2891005
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN113
Productcode	DNN113
GTIN	4046356457200
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	635,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	460 g
Douanetariefnummer	85176200
Land van herkomst	TW

FL SWITCH SFNT 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891005

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891005>

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	50 mm
Hoogte	130 mm
diepte	100 mm

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Gebruiksbeperking

CCCex - aanwijzing	Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan.
--------------------	--

Materiaal

materiaal behuizing	aluminium
---------------------	-----------

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

Interfaces

Ethernet (RJ45)

Aansluitmethode	RJ45
Opmerking met betrekking tot de aansluiting	autonegotiation en autocrossing
overdrachtssnelheid	10/100 MBit/s
overdrachtsmedium	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
Aantal kanalen	8 (RJ45-poorten)

Artikeleigenschappen

Producttype	switch
Productfamilie	Unmanaged Switch SFNT
bouwvorm	blokgewijze bouwvorm
MTTF	80,2 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%)
Basisfunctie	Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact

Switch-functies

Basisfunctie	Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact
status- en diagnose-led's	led's: U_{S1} , U_{S2} (redundante voedingsspanning), link en activiteit per poort
Andere functies	Autonegotiation

Security-functies

Basisfunctie	Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact
--------------	--

Elektrische eigenschappen

lokale diagnose	US Voedingsspanning led groen
	LNK/ACT Link-status/gegevensoverdracht led groen
	100 Dataoverdrachtssnelheid led geel
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	3,72 W
overdrachtsmedium	Koper

Voeding

voedingsspanning (DC)	24 V DC (redundant)
voedingsspanningsbereik	9 V DC ... 32 V DC
aansluiting voeding	via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm ²
rimpel	3,6 V _{tt} (binnen het toelaatbare spanningsbereik)
stroomopname maximaal	490 mA (bij 9 V DC)
stroomopname typ.	155 mA (bij U _S = 24 V DC)

aansluitgegevens

Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
aderdoorsnede AWG	24 ... 14
Striplengte	7 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 75 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	5 % ... 95 % (geen condens)
Luchtdruk (bedrijf)	62 kPa ... 108 kPa (tot 4160 m boven zeeniveau)
luchtdruk (opslag/transport)	62 kPa ... 108 kPa (tot 4160 m boven zeeniveau)

Toelatingen

Conformiteit/toelatingen

conformiteit	CE-conform
ATEX	Ⓔ II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
EU-typecertificaat	DEMKO 16 ATEX 1617X
IECEX	Ex nA nC IIC T4 Gc
IECEX-certificaat	IECEX UL 16.0093X
UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

EMC-gegevens

FL SWITCH SFNT 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891005

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891005>

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG
stoorimmunititeit	EN 61000-6-2

Stooremissie

normen/bepalingen	EN 61000-6-4
-------------------	--------------

Systeemeigenschappen

Functionaliteit

Basisfunctie	Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact
--------------	--

Signalering

statusindicatie	led's: U_{S1} , U_{S2} (redundante voedingsspanning), link en activiteit per poort
-----------------	---

FL SWITCH SFNT 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891005

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891005>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170402
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000734
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------