

PT 1X2-24AC-ST - Overspanningsbeveiligingssteker



2856058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2856058>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor een 2-aderig zwevend signaalcircuit. Met HART

Uw voordelen

- Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
- Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
- Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
- Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2856058
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CL2111
Productcode	CL2111
GTIN	4017918599188
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	24,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,56 g
Douanetariefnummer	85363010
Land van herkomst	DE

PT 1X2-24AC-ST - Overspanningsbeveiligingssteker



2856058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2856058>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

Opmerking	De technische gegevens gelden in combinatie met de volgende genoemde basiselementen:
	PT 1X2+F-BE 2856126
	PT 1X2-BE 2856113

Artikeleigenschappen

Producttype	Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek
Productfamilie	PLUGTRAB PT
IEC-testklasse	C1
	C2
	C3
	D1
bouwworm	connector
aantal polen	2
afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update:	vanaf SW-rev. 1.00
aderparen per moduul	1

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2


Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	24 V AC
-------------------------	---------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement)
schroefdraad	M3
Aanhaalmoment	0,5 Nm
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	17,7 mm
Hoogte	45 mm

PT 1X2-24AC-ST - Overspanningsbeveiligingssteker



2856058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2856058>

diepte	52 mm
Deeleenheid	1 TE
Breedte compleet module	17,7 mm
hoogte compleet moduul	90 mm
Diepte compleet module	65,5 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005) koperkleurig
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V-0
materiaal behuizing	PA 6.6

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

beveiligingsschakeling

signaalrichting	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Max. continue spanning U_C	40 V DC 28 V AC
Nominale stroom	450 mA (45 °C)
Effectieve bedrijfsstroom I_C bij U_C	≤ 5 A
aardstroom I_{PE}	≤ 1 μ A (met PT 1X2+F-BE) ≤ 2 μ A (met PT 1X2-BE)
nominale afleidstootstroom I_n (8/20) μ s (ader/ader)	10 kA
nominale afleidstootstroom I_n (8/20) μ s (ader-aarde)	10 kA
Impulsafleidstootstroom I_{imp} (10/350) μ s	2,5 kA
Totaalafleidstootstroom I_{Total} (8/20) μ s	20 kA
max. afleidstootstroom I_{max} (8/20) μ s (ader-ader)	10 kA
max. afleidstootstroom I_{max} (8/20) μ s (ader-aarde)	10 kA
nom. impulsstroom I_{an} (10/1000) μ s (ader-ader)	23 A
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/ μ s (ader-ader) spike	≤ 55 V
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/ μ s (ader-aarde) spike	≤ 450 V (met PT 1X2-BE) ≤ 1 kV (met PT 1X2+F-BE)
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/ μ s (ader-ader) statisch	≤ 55 V
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/ μ s (ader-aarde) statisch	≤ 25 V (met PT 1X2-BE) ≤ 50 V (met PT 1X2+F-BE)
restspanning bij I_n (ader-ader)	≤ 55 V
restspanning bij I_{an} (10/1000) μ s (ader-ader)	≤ 65 V
beveiligingsniveau U_p (ader-ader)	≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
beveiligingsniveau U_p (ader-aarde)	≤ 450 V (C1 - 1 kV / 500 A met PT 1X2-BE) ≤ 1000 V (C2 - 10 kV / 5 kA met PT 1X2+F-BE)
beveiligingsniveau U_p statisch (ader-ader)	≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA)

PT 1X2-24AC-ST - Overspanningsbeveiligingssteker



2856058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2856058>

beveiligingsniveau U_p statisch (ader-aarde)	≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA met PT 1X2-BE)
	≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA met PT 1X2+F-BE)
Aanspreektijd t_A (ader-ader)	≤ 1 ns
aanspreektijd t_A (ader-aarde)	≤ 100 ns
tussenschakeldemping aE, symm.	typ. 0,5 dB ($\leq 1,5$ MHz / 50 Ω)
	typ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω)
	typ. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω)
Grensfrequentie f_g (3 dB), symm. in het 50 Ω -systeem	typ. 8 MHz
Grensfrequentie f_g (3 dB), symm. in het 150 Ω -systeem	typ. 3 MHz
Grensfrequentie f_g (3 dB), symm. in het 600 Ω -systeem	typ. 800 kHz
Capaciteit (ader-ader)	typ. 1,1 nF
Capaciteit (ader-aarde)	typ. 4 pF (met PT 1X2-BE)
	typ. 2 pF (met PT 1X2+F-BE)
Weerstand per pad	2,2 $\Omega \pm 10$ %
melding overspanningsbeveiliging defect	geen
max. vereiste voorzekering	500 mA (T)
Stootstroomvastheid (ader-ader)	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 23 A
Stootstroomvastheid (ader-aarde)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	D1 - 2,5 kA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m (amsl)

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	IEC 61643-21
Opmerking	2000 + rectificatie 2001 + A1:2008, gemodificeerd + A2:2012
normen/bepalingen	EN 61643-21
Opmerking	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montage

montagetechniek	op basiselement
-----------------	-----------------


PT 1X2-24AC-ST - Overspanningsbeveiligingssteker

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2856058>


Tekeningen

Maatschets



De afbeelding toont de complete schakelaar, bestaande uit basiselement en steker

diagram




PT 1X2-24AC-ST - Overspanningsbeveiligingsstekker

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2856058>



schakelschema



PT 1X2-24AC-ST - Overspanningsbeveiligingssteker



2856058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2856058>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2856058>

	UL Listed Toelatings-ID: FILE E 138168			
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm ²
	keine			
	34 V	0,45 A	-	-

	CCC Toelatings-ID: 2020322316002243
---	---

	cUL Listed Toelatings-ID: FILE E 333250
---	---

	UL Listed Toelatings-ID: FILE E 333250
---	--

	CCC Toelatings-ID: 2020322316003150
---	---

	ATEX Toelatings-ID: DEKRA 22ATEX0044 X
---	--

	IECEx Toelatings-ID: IECEx DEK 22.0031X
---	---

	UKCA-EX Toelatings-ID: DEKRA 22UKEX6005X
---	--

	NEPSI-EX Toelatings-ID: GYJ20.1180X
---	---

PT 1X2-24AC-ST - Overspanningsbeveiligingsstekker

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2856058>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	5ba550df-0349-42d1-9f72-2f0001791c2c