

FL IF 2POF SCRJ-D - Interfacemoduul



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891084>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Glasvezel-interfacemoduul voor het aansluiten van 100Base-FX POF/PCF-vezels (650 nm), SC-RJ, aansluiting aan onderzijde

Uw voordelen

- In PROFINET te diagnosticeren glasvezelmodulen voor een potentiaalgescheiden overdracht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2891084
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN123
Productcode	DNN123
GTIN	4046356089111
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	99,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	80 g
Douanetariefnummer	85176200
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Uitbreidingsmodule
bouwvorm	fijngranulaat
Basisfunctie	Interfacemoduul voor Modular Managed Switch met glasvezeldiagnose

Systeemeigenschappen

Functionaliteit

Basisfunctie	Interfacemoduul voor Modular Managed Switch met glasvezeldiagnose
--------------	---

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	21,6 W
overdrachtsmedium	glasvezel

Voeding

voedingsspanning (DC)	48 V DC (via basisstation)
aansluiting voeding	vanuit FL SWITCH GHS of FXT
stroomopname typ.	200 mA

Aan te sluiten rem

Aansluitmethode	steekbaar op FL SWITCH MM HS of FL MXT
-----------------	--

aansluitgegevens

Aansluitmethode	steekbaar op FL SWITCH MM HS of FL MXT
-----------------	--

Interfaces

overdrachtslengte	max. 50 m (inclusief 3 dB systeemreserve, polymeervezel met 980/1000 230 dB/km)
-------------------	---

glasvezelinterface

Aansluitmethode	SC-RJ
overdrachtssnelheid	100 MBit/s
overdrachtslengte	50 m (inclusief 3 dB systeemreserve, polymeervezel met F-K 980/1000 230 dB/km)
	100 m (PCF-vezel met F-S 200/230 10 dB/km)
Aantal kanalen	2 (SC-RJ)

Afmetingen


FL IF 2POF SCRJ-D - Interfacemoduul



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891084>

Maatschets



Breedte	31 mm
Hoogte	73,5 mm
diepte	72,5 mm

Materiaal

Kleur	groen
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 55 °C (geen condens)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	10 % ... 95 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	10 % ... 95 % (geen condens)
trillingen (bedrijf)	volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG
stoormuniteit	EN 61000-6-2:2005

Stooremissie

normen/bepalingen	EN 61000-6-3/-4
-------------------	-----------------

Montage

montagetechniek	in het hostsysteem
-----------------	--------------------

FL IF 2POF SCRJ-D - Interfacemoduul


2891084

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891084>



Tekeningen

Maatschets



Afbeelding toont een variant van het interfacemoduul met het basisstation FL SWITCH MM HS

FL IF 2POF SCRJ-D - Interfacemoduul



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891084>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891084>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E140324



UL Recognized
Toelatings-ID: E140324

FL IF 2POF SCRJ-D - Interfacemoduul



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891084>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170411
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---