

BC 35,6 DKL R KMGY - Beschermkap



2896157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896157>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, Vergrendelingseindplaat (niet los te maken), breedte: 35,6 mm, hoogte: 45 mm, diepte: 8 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)



Uw voordelen

- Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
- Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
- Gevarieerde aansluittechniek
- Te monteren op montagerails of aan de wand
- Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
- Montage zonder gereedschap
- Leverbaar in bouwbreedten van 1 ... 9 deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Normconform volgens DIN EN 43880

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2896157
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHBAB
Productcode	ACHBAB
GTIN	4046356096560
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,95 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,47 g
Douanetariefnummer	84879090
Land van herkomst	DE

BC 35,6 DKL R KMGY - Beschermkap



2896157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896157>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekking
Behuizingstype	DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880
Behuizingsserie	BC
Productfamilie	BC 35,6..
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Breedte	35,6 mm
Hoogte	45 mm
diepte	8 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	lichtgrijs (RAL 7035)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PC
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillingstest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie	10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Versnelling	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
testduur per as	2,5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as

Gloeidraadtest

testspecificatie	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
temperatuur	850 °C
inwerkingsduur	30 s

mechanische bestendigheid/valtrommel

testspecificatie	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
valhoogte	50 cm
frequentie	50

Schokken

BC 35,6 DKL R KMGY - Beschermkap



2896157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896157>

testspecificatie	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
schokvorm	halfsinus
Versnelling	15g
schokduur	11 ms
Aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)

beschermklasse (IP-code)

testspecificatie	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------	-----------------------------------

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	95 %

Montage

montagetechniek	Vergrendeling met bovenste behuizingsdeel
-----------------	---

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	kartonverpakking
--------------------	------------------

BC 35,6 DKL R KMGY - Beschermkap

2896157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896157>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896157>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

BC 35,6 DKL R KMGY - Beschermkap

2896157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896157>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 35,6 DKL R KMGY - Beschermkap



2896157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896157>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl