

IB IL DOR LV-SET-PAC - Scheidingsklem



2861645

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2861645>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Inline-afstandsmoduul, compleet met toebehoren



Productbeschrijving

De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. In een Inline-station is het mogelijk om met een relaisklem spanningen te schakelen die niet voorkomen in het segment waarin de klem is geplaatst (bijv. het schakelen van 230 V AC in een 24 V DC-segment). Plaats in dergelijke situaties voor en achter de relaisklem een afstandsklem. Daardoor worden de scheidingsafstanden tussen de afzonderlijke bereiken aangehouden. De afstandsklemmen onderbreken de potentiaalverdeler voor de hoofd- en segmentspanning, massa en aarde. Op deze klemmen worden geen kabels aangesloten.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2861645
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRI1Z4
Productcode	DRI1Z4
GTIN	4017918894481
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	123,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	32 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Afstandsklem
Productfamilie	Inline
bouwworm	modulair

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------------	---------------------------------------

Systeemeigenschappen

Moduul

ID-code (dec.)	none
ID-code (hex)	geen
Registerlengte	0 byte
vraag naar parameterdata	0 byte
behoefte aan configuratiegegevens	0 byte

Elektrische eigenschappen

testafstand	24 V-voeding (periferie) / aarde 500 V AC 50 Hz 1 min
-------------	---

aansluitgegevens

Inline-connector


Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	8 mm

Interfaces

Inline-localbus

Aansluitmethode	Inline-datarangeerder
-----------------	-----------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	24,4 mm

IB IL DOR LV-SET-PAC - Scheidingsklem



2861645

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2861645>

Hoogte	119,8 mm
diepte	71,5 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	grijs (RAL 7042)
-------------------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 55 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 85 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	75 % ... 85 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	75 % ... 85 %

Montage


montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

Tekeningen

Maatschets




aansluitschema



schematekening

- 1 24 V area consisting of station head and I/O terminals
- 2 Relay terminal block separated by Inline distance terminals
- 3 24 V area consisting of power terminal and I/O terminals



IB IL DOR LV-SET-PAC - Scheidingsklem



2861645

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2861645>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2861645>



DNV GL

Toelatings-ID: TAA00000BN



LR

Toelatings-ID: LR23398855TA



BV

Toelatings-ID: 21725/C1 BV

ABS

Toelatings-ID: 22-2226444-PDA



cULus Recognized

Toelatings-ID: E140324

IB IL DOR LV-SET-PAC - Scheidingsklem



2861645

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2861645>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl