

EMD-SL-C-OC-10 - Bewakingsrelais



2866019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866019>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bewakingsrelais voor het bewaken van 1-fase stromen van 0...10 A AC/DC, overstroom, voedingsspanning via voedingsmodul te selecteren, 1 wisselcontact

Productbeschrijving

De eisen die aan de veiligheid en beschikbaarheid van de installatie worden gesteld, worden steeds strenger - ongeacht in welke branche. Behalve in de machinebouw en de chemische industrie worden ook in de installatie- en automatiseringstechniek de processen steeds ingewikkelder. Ook aan de energietechniek worden voortdurend hogere eisen gesteld.

Alleen door het continu bewaken van belangrijke net- en installatieparameters kan een storingvrije en daarmee economische werking worden bereikt. Om de gevolgen van storingen te vermijden of binnen bepaalde grenzen te houden, zijn voor de meest uiteenlopende bewakingstaken elektronische bewakingsrelais van de EMD-serie leverbaar.

De bedrijfsstatussen worden gesignaleerd door gekleurde led's en optredende storingen kunnen via een potentiaalvrij contact aan een besturing worden overgedragen of een deel van de installatie uitschakelen. Sommige varianten zijn uitgevoerd met inschakelvertraging, om kortstondig meetwaarden te tolereren die buiten het ingestelde bewakingsbereik vallen.

Uw voordelen

- Instelbaar via potentiometer aan de voorzijde
- Apart instelbare in- en uitschakelvertraging
- Variabel voedingsspanningsbereik

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2866019
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK6632
Productcode	DK6632
GTIN	4017918952662
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	137 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	137 g
Douanetariefnummer	85364900
Land van herkomst	AT

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bewakingsrelais voor stroombewaking
Bedrijfstoestand	100 % ED
Levensduur mechanisch	ca. 2×10^7 schakelingen

Isolatie-eigenschappen

Isolatie	Basisisolatie
Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Levensduur elektrisch	2×10^5 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA
netsoort	1-fase
Nominale isolatiespanning	300 V
test-stootspanning	4 kV

Voeding

voedingsspanningsbereik	24 V AC ... 230 V AC (zie power-modulen)
	24 V DC (zie power-modulen)
Nominaal opgenomen vermogen	2 VA (1,5 W)

Ingangsgegevens

benaming ingang	Meetingang
meetgrootheid	DC, AC sinus
ingangsstroombereik	0 mA ... 100 mA (Aansluitklemmen: I1 en GND)
	0 A ... 1 A (Aansluitklemmen: I2 en GND)
	0 A ... 10 A (Aansluitklemmen: I3 en GND)
overstroombelastbaarheid	800 mA (bij $I_N = 100$ mA)
	3 A (bij $I_N = 1$ A)
	12 A (bij $I_N = 10$ A)
ingangsweerstand stroomingang	470 mΩ (bij $I_N = 100$ mA)
	47 mΩ (bij $I_N = 1$ A)
	5 mΩ (bij $I_N = 10$ A)
frequentiebereik	48 Hz ... 63 Hz
max. temperatuurcoëfficiënt	< 0,1 %/K
instelbereik uitschakelvertraging	0,2 s ... 10 s
min. instelbereik	5 % ... 95 % (van I_N)
max. instelbereik	10 % ... 100 % (van I_N)
functie	overstroom
basisnauwkeurigheid	± 5 % (van de eindwaarde)
Instelnauwkeurigheid	≤ 5 % (van de eindwaarde)
Herhalingsnauwkeurigheid	≤ 2 %

EMD-SL-C-OC-10 - Bewakingsrelais



2866019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866019>

Hersteltijd	500 ms
-------------	--------

Uitgangsgegevens

schakelen

Type contactswitch	1 potentiaalvrij wisselcontact
Schakelspanning maximaal	250 V AC (volgens IEC 60664-1)
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal	750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm) 1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)
uitgangszekering	5 A (snel)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	20 ... 14

Afmetingen

Breedte	22,5 mm
Hoogte	90 mm
diepte	113 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
isolatiemateriaal behuizingen	polyamide PA, zelfdovend

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Behuizing)	IP40 (Behuizing)
beschermklasse (Aansluitklemmen)	IP20 (Aansluitklemmen)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 40 °C (overeenkomstig UL 508)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 70 °C
klimaatklasse	3K3 (volgens EN 60721)
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	15 % ... 85 %

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform
-------------	------------

UL, VS / Canada

Codering	UL/C-UL Listed UL 508
----------	-----------------------

EMD-SL-C-OC-10 - Bewakingsrelais



2866019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866019>

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn
Laagspanningsrichtlijn	overeenkomstig NS-richtlijn
stoormuniteit	EN 61000-6-2

Stooremissie

normen/bepalingen	EN 61000-6-3
-------------------	--------------

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	EN 50178
---------------------	----------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715
Inbouwpositie	willekeurig


EMD-SL-C-OC-10 - Bewakingsrelais

2866019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866019>

Tekeningen

blokschema



EMD-SL-C-OC-10 - Bewakingsrelais



2866019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866019>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866019>



EAC

Toelatings-ID: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 172140

EMD-SL-C-OC-10 - Bewakingsrelais



2866019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866019>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371802
ECLASS-15.0	27371802

ETIM

ETIM 9.0	EC001440
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl